

Feldverteiler Komplett- lieferform Bestellhilfe



:hager

Feldverteiler-Übersicht

Feldverteiler AP QuickSet Komplettlieferform						Energiefeld IP44	Energiefeld IP44	Energie-/Reihenklemmfeld IP44	Hybridfeld IP31	Hybridfeld IP31
Außenmaß (in mm)	Aufputzmontage QuickSet Farbe: weiß Schutzklasse II Normen: EN 61439-1/-3 Klemme: QuickConnect PE Hutschienenabstand: 125mm Tiefe: 161mm					Stahlblechtür geschlossen Geräteschlitz getrennt	Stahlblechtür geschlossen Geräteschlitz durchgängig	Stahlblechtür geschlossen Geräteschlitz durchgängig	WLAN Kunststofftür geschlitzt Energie-/VDI-Feld nebeneinander	WLAN Kunststofftür geschlitzt Energie-/VDI-Feld untereinander
										
Höhe	Breite	PLE	Felder	Reihen	Bezeichnungen	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
500	300	36	1	3	FWQ31x	FWQ31P	-	-	-	-
500	550	72	2	3	FWQ32x	FWQ32P	-	-	-	-
500	800	108	3	3	FWQ33x	FWQ33P	-	-	-	-
500	1050	144	4	3	FWQ34x	FWQ34P	-	-	-	-
650	300	48	1	4	FWQ41x	FWQ41P	-	-	-	-
650	550	96	2	4	FWQ42x	FWQ42P	FWQ42M2	-	FWQ42K3	-
650	800	144	3	4	FWQ43x	FWQ43P	-	-	-	-
650	1050	192	4	4	FWQ44x	FWQ44P	-	-	-	-
800	300	60	1	5	FWQ51x	FWQ51P	-	-	-	-
800	550	120	2	5	FWQ52x	FWQ52P	FWQ52M2	FWQ52N2	FWQ52K3	-
800	800	180	3	5	FWQ53x	FWQ53P	-	-	-	-
800	1050	240	4	5	FWQ54x	FWQ54P	-	-	-	-
950	300	72	1	6	FWQ61x	FWQ61P	-	-	-	FWQ61M5
950	550	144	2	6	FWQ62x	FWQ62P	FWQ62M2	FWQ62N2	FWQ62K3	FWQ62M5
950	800	216	3	6	FWQ63x	FWQ63P	-	-	-	-
950	1050	288	4	6	FWQ64x	FWQ64P	-	-	-	-
1100	300	84	1	7	FWQ71x	FWQ71P	-	-	-	-
1100	550	168	2	7	FWQ72x	FWQ72P	FWQ72M2	FWQ72N2	-	-
1100	800	252	3	7	FWQ73x	FWQ73P	-	-	-	-
1100	1050	336	4	7	FWQ74x	FWQ74P	-	-	-	-

Feldverteiler UP/HW Komplettlieferform						Energiefeld IP30	Energiefeld IP30	Energie-/Reihenklemmfeld IP30	Hybridfeld IP30	Hybridfeld IP30
Wannenmaß (in mm)	Unterputz-/Hohlwandmontage Farbe: weiß Schutzklasse II Normen: EN 61439-1/-3 Klemme: QuickConnect PE Hutschienenabstand: 125mm Tiefe: 110mm					Stahlblechtür geschlossen Geräteschlitz getrennt	Stahlblechtür geschlossen Geräteschlitz durchgängig	Stahlblechtür geschlossen Geräteschlitz durchgängig	WLAN Kunststofftür geschlitzt Energie-/VDI-Feld nebeneinander	WLAN Kunststofftür geschlitzt Energie-/VDI-Feld untereinander
										
Höhe	Breite	PLE	Felder	Reihen	Bezeichnungen	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
502	310	36	1	3	FWU31x	FWU31S	-	-	-	-
502	560	72	2	3	FWU32x	FWU32S	-	-	-	-
502	810	108	3	3	FWU33x	FWU33S	-	-	-	-
652	310	48	1	4	FWU41x	FWU41S	-	-	-	-
652	560	96	2	4	FWU42x	FWU42S	FWU42M2	-	FWU42K3	-
652	810	144	3	4	FWU43x	FWU43S	-	-	-	-
802	310	60	1	5	FWU51x	FWU51S	-	-	-	-
802	560	120	2	5	FWU52x	FWU52S	FWU52M2	FWU52N2	FWU52K3	-
802	810	180	3	5	FWU53x	FWU53S	-	-	-	-
952	310	72	1	6	FWU61x	FWU61S	-	-	-	FWU61M5
952	560	144	2	6	FWU62x	FWU62S	FWU62M2	FWU62N2	FWU62K3	FWU62M5
952	810	216	3	6	FWU63x	FWU63S	-	-	-	-
1102	310	84	1	7	FWU71x	FWU71S	-	-	-	-
1102	560	168	2	7	FWU72x	FWU72S	FWU72M2	FWU72N2	-	-
1102	810	252	3	7	FWU73x	FWU73S	-	-	-	-



VZ00APZ

Schukosteckdose für Lochmontagebefestigung

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Steckdose Schuko mit Haltewinkel universal für APZ, mit Euroadapter	1	VZ00APZ



VZ00AS

Schukosteckdose 3-fach für Hutschienenmontage

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Steckdose Schuko, 3-fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage	1	VZ00AS
Hutschiene 1-feldrig	1	UZ01B4
Abdeckhaube für Steckdose 3-fach	1	UM00S3



UM00K3

Kombi-Panel Schuko / Multimedia

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Kombi-Panel Schuko 2-fach / E-Dat RJ45 für 10 Module	1	UM00K3
Schuko-Steckdose 1-fach	1	VZ00HD
Blindabdeckung für Steckdosenausschnitt (ohne Schrauben)	1	VZ00HB
Abdeckhaube für Kombi-Panel	1	UM00S2



UM00K4

Patch-Panele Multimedia

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Patch-Panel E-Dat RJ45 für 20 Module	1	UM00K4
Patch-Panel Keystone für 20 Module	1	UM00K5
Abdeckhaube für Kombi-Panel	1	UM00S2



VZ314RJ

E-Dat Module

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
RJ45 Modul (E-Dat-Format), C6, ISO A, 10GBit	1	VZ314RJ
KOAX Modul (E-Dat-Format), F-Buchse / F-Buchse	1	VZ315FF
KOAX Modul (E-Dat-Format), IEC/Antennen-Buchse	1	VZ316FB
KOAX Modul (E-Dat-Format), IEC/Antennen-Stecker	1	VZ317FS
LWL Modul (E-Dat-Format) LC-Duplex-Buchse, OM2	1	VZ318LC
Blind Modul (E-Dat-Format)	1	VZ314BL



VZ02MM

Befestigungszubehör für Router

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Gummibänder für Großgeräte	1	VZ306
Gerätehalter für Router	1	VZ02MM



FZ443N

Kabelrangierkanal für AP-Feldverteiler QuickSet

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
1-feldrig, aufsteckbar, HxBxT 176x300x135mm, weiß	1	FZ441N
2-feldrig, aufsteckbar, HxBxT 176x550x135mm, weiß	1	FZ442N
3-feldrig, aufsteckbar, HxBxT 176x800x135mm, weiß	1	FZ443N
4-feldrig, aufsteckbar, HxBxT 176x1050x135mm, weiß	1	FZ444N



FZ428

Leitungseinführung für AP-Feldverteiler QuickSet

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Flansch IP44/54 für Rückseite	1	FZ428
Flansch oben/unten, Ersatzteil	1	FZ426



FZ442S

Schrankverbinder vertikal für AP-Feldverteiler QuickSet

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
1-feldrig für Schränke Breite 300mm	1	FZ441S
2-feldrig für Schränke Breite 550mm	1	FZ442S
3-feldrig für Schränke Breite 800mm	1	FZ443S
4-feldrig für Schränke Breite 1050mm	1	FZ444S
Kabelabfangschiene 30x15x2mm (Vorrichtung im Schrank)	1	FZ850S



VZ405N

Hohlwandanker für UP/HW-Feldverteiler

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Hohlwandset (4 Stück)	1	VZ405N



VZ741

Leitungseinführung für UP/HW-Feldverteiler

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Rückseitiger Flansch IP41 für Hohlwandinstallation	1	VZ741



FD00P5

Belüftungsplatte für Mauerkasten UP/HW-Feldverteiler

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Belüftungsplatten für Mauerkasten (2 Stück)	1	FD00P5



UZ005

AP/UP/HW-Feldverteiler Zubehör

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Bezeichnungstreifen 12PLE (12 Stück)	1	UZ005
Bezeichnungstreifen 26PLE (1 Stück)	12	JE005
Plantasche klarsicht, A4, selbstklebend	10	FZ794
Abdeckstreifen vorgeprägt 219mm / 12 PLE weiß	10	S35S
Abdeckstreifen vorgeprägt 430mm / 24 PLE weiß	10	JP002



Hager Electro Ges.m.b.H.

Dieselgasse 3

2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600

Telefax 02235/44545

servicecenter-austria@hager.com

hager.at