

Conversie overzicht

KNX-Portfolio

:hager

Oud		Nieuw *	
Verlichting - uitgangsmodules			
TYA604B	4 contacten 10A, ETS	➔	TYAS604D 4 contacten 16A, capacatieve belasting
TYA604C	4 contacten 16A, ETS		
TXA604D	4 contacten 16A, capacatieve belasting		
TXA606B	6 contacten 10A	➔	TYAS606D 6 contacten 16A, capacatieve belasting
TXA606D	6 contacten 16A, capacatieve belasting		
TYA610A	10 contacten 4A, ETS	➔	TYAS610D 10 contacten 16A, capacatieve belasting
TXA610B	10 contacten 10A		
TYA610B	10 contacten 10A, ETS		
TYA610C	10 contacten 16A, ETS		
TXA610D	10 contacten 16A, capacatieve belasting		
TYA610D	10 contacten 16A, capacatieve belasting, ETS		
TXM616D	16 contacten 16A, capacatieve belasting	➔	TYMS616D 16 contacten 16A, capacatieve belasting
TXM620D	20 contacten 16A, capacatieve belasting	➔	TYMS620D 20 contacten 16A, capacatieve belasting
TXB601B	1 uitgang 10A bedraad inbouw	➔	TYBS601B 1 uitgang 10A bedraad inbouw
TXB602F	2 uitgangen 6A of 1 uitgang rolluik bedraad inbouw	➔	TYBS602F 2 uitgangen 6A of 1 uitgang rolluik bedraad inbouw
TXB692F	2 ingangen + 2 uitgangen 6A inbouw	➔	TYBS692F 2 ingangen + 2 uitgangen 6A inbouw
Dimmers - uitgangsmodules			
TXA664AN	Dimmer 4 x 300W	➔	TYAS664AN Dimmer 4 x 300 W
TYA664AN	Dimmer 4 x 300W, ETS		
DALI - uitgangsmodules			
TXA664D	DALI module 4 uitgangen, easy link	➔	TYAS664D DALI2 module 4 uitgangen, easy link
TYA670WD2	DALI module, ETS	➔	TYFS671D DALI2 module 1 uitgang, ETS
		TYFS672D	DALI2 module 2 uitgangen, ETS
Verwarming - uitgangsmodules			
TXM646R	Verwarming + regeling voor kleppen 24V/230V	➔	TYMS646R Verwarming + regeling voor kleppen 24V/230V
TXM646T	Verwarming voor kleppen 24V/230V	➔	TYMS646T Verwarming voor kleppen 24V/230V
Rolluiken - uitgangsmodules			
TXA624C	4 rolluiken 230V 6A	➔	TYAS624C 4 rolluiken/jaloezieën 230V AC 6A
TYA624A	4 rolluiken 230V AC, ETS		
TYA624C	4 rolluiken 230V AC, ETS		
TYA628A	8 rolluiken 230V AC, ETS	➔	TYAS628C 8 rolluiken/jaloezieën 230V AC 6A
TYA628C	8 rolluiken 230V AC, ETS		
TYA624B	4 rolluiken 24V DC, ETS	➔	TYAS624D 4 rolluiken/jaloezieën 24V DC 6A
TXA624D	4 rolluiken 24V DC 6A		
TYA624D	4 rolluiken 24V DC, ETS		
Ingangen - ingangsmodules			
TXB302	2 ingangen inbouw	➔	TYBS702A 2 ingangen inbouw, potentiaalvrije contacten
TXB304	4 ingangen inbouw	➔	TYBS704A 4 ingangen inbouw, potentiaalvrije contacten
TXB344	4 ingangen inbouw + 4 led-uitgangen	➔	TYBS794A 4 ingangen inbouw + 4 led-uitgangen

* Alle nieuwe referenties zijn compatibel met “easy” en “ETS”, tenzij anders vermeld in de omschrijving.