

Réf.	TG600AL	TG550A / TG551A
type de détection	détecteur de fumée optique standalone	détecteur de fumée /chaleur optique interconnectables
alimentation	3 V (CR17335) lithium	2x3 V lithium
pile remplaçable	non	non
durée de vie	10 ans	10 ans
dimensions	97 mm x 37 mm	125 mm x 48 mm
degré de protection	IP30	IP32
couverture moyenne détectée	50 m ² (rayon 4 m)	50 m ² (rayon 4 m)
interconnexion	-	max. 40 détecteurs (radio)
signalisation acoustique en cas de détection	84 dB op 3 m	85 dB op 3 m
signalisation alarme incendie et anomalie	LED rouge	LED rouge
signalisation en cas de tension	-	-
LED de signalisation optique supplémentaire	-	LED blanche
normes	EN 14604:2005-10	EN 14604:2005-10
autorisation	Flandres	Flandres
	Wallonie	Wallonie
	Bruxelles	Bruxelles
garantie	5 ans	5 ans
arrêt alarme	-	oui, avec n'importe quelle télécommande IR
fonction repos nocturne	-	oui, pour retarder les messages d'erreur