

Table de conversion

Portfolio KNX

:hager

Ancien		Nouveau *	
Eclairage - modules de sortie			
TYA604B	4 contacts 10A, ETS	➡	TYAS604D 4 contacts 16A, charges capacitives
TYA604C	4 contacts 16A, ETS		
TXA604D	4 contacts 16A, charges capacitives		
TXA606B	6 contacts 10A	➡	TYAS606D 6 contacts 16A, charges capacitives
TXA606D	6 contacts 16A, charges capacitives		
TYA610A	10 contacts 4A, ETS	➡	TYAS610D 10 contacts 16A, charges capacitives
TXA610B	10 contacts 10A		
TYA610B	10 contacts 10A, ETS		
TYA610C	10 contacts 16A, ETS		
TXA610D	10 contacts 16A, charges capacitives		
TYA610D	10 contacts 16A, charges capacitives, ETS	➡	TYMS616D 16 contacts 16A, charges capacitives
TXM616D	16 contacts 16A, charges capacitives		
TXM620D	20 contacts 16A, charges capacitives		➡
TXB601B	1 sortie 10A filaire à encastrer	➡	TYBS601B 1 sortie 10A filaire à encastrer
TXB602F	2 sorties 6A ou 1 sortie volet filaire à encastrer	➡	TYBS602F 2 sorties 6A ou 1 sortie volet filaire à encastrer
TXB692F	2 entrées + 2 sorties 6A à encastrer	➡	TYBS692F 2 entrées + 2 sorties 6A à encastrer
Variateurs - modules de sortie			
TXA664AN	Variateur 4 x 300W	➡	TYAS664AN Variateur 4 x 300 W
TYA664AN	Variateur 4 x 300W, ETS		
DALI - modules de sortie			
TXA664D	Module DALI 4 sorties, easy link	➡	TYAS664D Module DALI2 4 sorties, easy link
TYA670WD2	Module DALI, ETS	➡	TYFS671D Module DALI2 1 sortie, ETS
		➡	TYFS672D Module DALI2 2 sorties, ETS
Chauffage - modules de sortie			
TXM646R	Chauffage avec régulation pour valves 24V/230V	➡	TYMS646R Chauffage avec régulation pour valves 24V/230V
TXM646T	Chauffage pour valves 24V/230V	➡	TYMS646T Chauffage pour valves 24V/230V
Volets - modules de sortie			
TXA624C	4 volets 230V 6A	➡	TYAS624C 4 volets / stores 230V AC 6A
TYA624A	4 volets 230V AC, ETS		
TYA624C	4 volets 230V AC, ETS		
TYA628A	8 volets 230V AC, ETS	➡	TYAS628C 8 volets / stores 230V AC 6A
TYA628C	8 volets 230V AC, ETS		
TYA624B	4 volets 24V DC, ETS	➡	TYAS624D 4 volets / stores 24V DC 6A
TXA624D	4 volets 24V DC 6A		
TYA624D	4 volets 24V DC, ETS		
Entrées - modules d'entrée			
TXB302	2 entrées à encastrer	➡	TYBS702A 2 entrées à encastrer, contacts libres de potentiel
TXB304	4 entrées à encastrer	➡	TYBS704A 4 entrées à encastrer, contacts libres de potentiel
TXB344	4 entrées à encastrer + 4 sorties LED	➡	TYBS794A 4 entrées à encastrer + 4 LED

* Toutes les nouvelles références sont compatibles "easy" et "ETS", sauf si l'information est précisée dans le libellé