

Ontdek de kracht van domovea plus: Belangrijkste functies en upgrades

Ontdek wat domovea plus voor jou kan betekenen!

Ontdek de uitgebreide functies van domovea plus (TJAS471) om de smart home-bediening te verbeteren. Van verbeterde connectiviteit tot uitgebreide apparaatondersteuning – hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste verbeteringen, waarbij domovea (TJA450) wordt vergeleken met domovea plus (TJA471).

Om een soepele overgang te garanderen en de best mogelijke ervaring met huisautomatisering te bieden, raden wij u aan om te migreren van domovea (TJA450) naar domovea plus (TJAS471).

		
Apparaten		
Licht AAN/UIT	✓	✓
Lichtdimmer *	✓	✓
Lichtkleur	✓	✓
TW-verlichting		✓
Shutter	✓	✓
Jaloezie	✓	✓
Weersysteem	✓	✓
Elektrische meter	✓	✓
Gasmeter	✓	✓
Watermeter	✓	✓
Algemene verwarmingsregeling	✓	✓
Thermometer	✓	✓
Thermostaat	✓	✓
Virtuele thermostaat		✓
Ventilatie	✓	✓
Watersverwarmingsregeling	✓	✓
Geschakelde contactdoos	✓	✓

		
Apparaten		
Philips Hue		✓
Sonos		✓
Netatmo-weercentrale		✓
Netatmo-camera		✓
Tado		✓
Google Assistant		✓
Amazon Echo		✓
IFTTT		✓
API-regeling via URL		✓
Matter Bridge **		✓
Audio	✓	✓
Algemeen apparaat	✓	✓
Prioriteit	✓	✓
KNX Scene	✓	✓
Binaire ingang	✓	✓
CO2-sensor	✓	✓
Vochtsensor	✓	✓
Lichtsterktesensor	✓	✓
Regensensor	✓	✓
Weercentrale	✓	✓
Windsnelheidssensor	✓	✓
Rook		✓
Algemene camera	✓	✓
ONVIF-camera		✓
Camera Discovery		✓
Dead man	✓	✓
Puls	✓	✓
Aan/Uit	✓	✓

		
Functies		
Geavanceerde sequenties	✓ (1)	✓ (3)
Basissequenties		✓ (2) (domogram)
Planning	✓ (4)	✓ (2) (domogram)
Kalenderweergave	✓	✓
Thuisstatus	✓ (4)	✓ (2) (3)
Aanwezigheidssimulatie	✓	✓
Energieverbruik/-productie	op afbeelding	op naam
Energiesynthese	✓	
Vergelijking per periode	✓	✓
Vergelijking met andere metingen		✓
Android-mobiel en -tablet	✓	✓
iPhone en iPad	✓	✓
Widget op mobiel		✓
Windows	✓	✓
MacOS		✓
In de app	✓	✓
E-mail	✓	✓
Pushmelding		✓
Lokale instellingen	✓ (1)	✓ (3)
Externe instellingen		✓ (3)
KNX IP-interface		✓

(1) via de domovea-configuratie
(2) via de domovea-app
(3) via hager pilot
(4) via browser

* Vooringestelde waarde
25%, 50%, 75%, 100%
alleen op V1
** Met TJAS671 & TJAS471