

Rodzina witty poradnik doboru

	witty one	witty plus	witty pro	witty park 2	
	  Budynki mieszkalne	  Budynki mieszkalne premium	  Budynki wielorodzinne  Małe/średnie budynki komercyjne	  Budynki komercyjne  Budynki publiczne	• = dostępny ● = opcjonalny — = niedostępny
Moc (1 faza/3 fazy)	7 kW/11 kW	7 kW/22 kW	7 kW/22 kW	7 kW/22 kW	
Gniazdo T2S lub z dołączonym kablem	• / •	• / •	• / •	• / —	
BLE/Wi-Fi/Ethernet/4G	• / • / • / —	• / • / • / •	• / • / • / •	— / •* / • / •	
Zarządzanie dostępem	• (karta RFID)	• (karta RFID)	• (karta RFID)	• karta RFID (lokalnie/CPO), dynamiczne kody QR, płatność zbliżeniowa**	
Połączenie z CPO (przez OCPP)	•	•	•	•	
Pomiar MID	• (zewn.)	•	•	•	
Optymalizacja energii słonecznej	•	•	• (przez LLM)	• (przez LLM)	
Przełączanie między 1 i 3 fazami zapewnia optymalizację energii PV	—	•	—	—	
Dynamiczne zarządzanie mocą	•	•	•	•	
Kompatybilne z kontrolerem zarządzającym energią Flow	—	•	—	—	
Kompatybilne z LLM	—	—	•	•	
Interfejs zarządzania	Aplikacja Hager Charge	Aplikacja Hager Charge lub Flow	Aplikacja Hager Charge lub LLM	Aplikacja Hager Charge lub LLM	
Zintegrowana ochrona	6 mA DC	6 mA DC	6 mA DC	RCBO 40A – 30 mA + 6 mA DC	

*Tylko do konfiguracji

**Tylko wariant z terminalem płatniczym