

Tabela odpowiedników

vector



Better buildings
Better tomorrows

:hager

Maksymalna ochrona w wymagających warunkach

Rozdzielnice vector zostały zaprojektowane do pracy w środowiskach o podwyższonej wilgotności, zapyleniu oraz narażeniu na działanie wody, takich jak hale przemysłowe, myjnie, garaże, warsztaty czy piwnice. Dzięki stopniowi ochrony IP65 zapewniają pełną szczelność przed pyłem i strumieniami wody.



Szczelność IP65

Pełna ochrona przed pyłem oraz strumieniami wody, idealna do trudnych środowisk przemysłowych i wilgotnych.

Odporność mechaniczna IK07

Wytrzymała konstrukcja zapewniająca ochronę aparatury w wymagających warunkach eksploatacji.

Regulowana szyna DIN

Możliwość montażu aparatów o większej głębokości dzięki szynie DIN z regulacją położenia.

Szybki montaż okablowania

Przepusty kablowe oraz szybkozłączki PE/N usprawniają wprowadzanie i podłączanie przewodów.

Elastyczna konfiguracja

Zakres od 3 do 52 modułów oraz możliwość prowadzenia przewodów po bokach obudowy zwiększają swobodę projektowania rozdzielnic.

Klasa ochrony II

Podwójna izolacja zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa użytkowników i instalacji.

Uwaga

W ramach optymalizacji oferty rozdzielnic vector wprowadzamy zmiany, których celem jest ujednolicenie portfolio produktów. Rozdzielnice vector **VExxxL** są zastępowane rozdzielnicami vector **VExxxN**.

Aby ułatwić przejście na nowe rozwiązania, przygotowaliśmy listę odpowiedników produktów.

Tabela odpowiedników vector

Referencja vector VExxxL	Referencja vector VExxxN	Opis
VE103L	VE103N	vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa, 3 moduły
VE106L	VE106N	vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa, 6 modułów
VE110L	VE110N	vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa, 10 modułów
VE112L	VE112N	vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa, 12 modułów
VE118L	VE118N	vector II Rozdzielnica IP65 1-rzędowa, 18 modułów
VE212L	VE212N	vector II Rozdzielnica IP65 2-rzędowa, 24 moduły
VE218L	VE218N	vector II Rozdzielnica IP65 2-rzędowa, 36 modułów
VE312L	VE312N	vector II Rozdzielnica IP65 3-rzędowa, 36 modułów
VE318L	VE318N	vector II Rozdzielnica IP65 3-rzędowa, 54 moduły
VE412L	VE412N	vector II Rozdzielnica IP65 4-rzędowa, 48 modułów

Więcej na stronie:
<https://hager.com/pl/rozwiązania/dystrybucja-energii/rozdzielnice-elektryczne-i-teletechniczne/vector>

Centrala firmy

Hager Polska sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

**Centra Biurowo-Szkoleniowe
(CBS) Hager****CBS Tychy**

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego „Okęcie”, I piętro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60

CBS Poznań

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Poznań
Malta Office Park Budynek D
PL 61-131 Poznań, ul. Abp A. Baraniaka 88

CBS Gdańsk

Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdańsk
Office Kokoszki Biuro Hager - Parter
PL 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl