

Toma SCHUKO® con cargador USB A + A

Más rápido, mayor flexibilidad

Dos aplicaciones en un único dispositivo: la nueva toma SCHUKO® con cargadores USB aúna la conexión clásica con 2 puertos USB. Así ahorramos tiempo, espacio y costes durante la instalación. La solución compacta dos en uno es perfecta tanto para reformas en residencias particulares como para hoteles, oficinas o edificios públicos.

Dos puertos USB de carga rápida

Los puertos USB proporcionan una intensidad de carga de 2,4 A. Esto significa que la última generación de tablets y smartphones pueden cargarse en muy poco tiempo - sin adaptador, sin lío de cables con la velocidad máxima de carga. Otra ventaja: al conectar dos dispositivos, la intensidad de carga se distribuye a partes iguales (2 x aprox. 1,2 A) y no de manera alternativa.



Toma SCHUKO®: 230V, 16A
USB: 2 X 5V/2,4 A

Dos en uno

Comparado con la combinación convencional de toma SCHUKO® y cargador USB, la nueva toma ahorra espacio manteniendo las mismas funciones. Una toma convencional puede reemplazarse fácil y rápidamente por la nueva toma SCHUKO® con cargador USB. Sin necesidad de nuevas conexiones ni modificaciones de las instalaciones.



Toma SCHUKO® con cargador USB A + A

Ref.	Descripción
4803 89 89	berker S.x/B.x, blanco polar brillo
4803 19 09	berker S.x/B.x, blanco polar mate
4803 89 82	berker S.x/B.x, blanco brillo
4803 16 06	berker S.x/B.x, antracita
4803 14 04	berker S.x/B.x, aluminio
4803 60 89	berker Q.x, blanco polar
4803 60 86	berker Q.x, antracita
4803 60 84	berker Q.x, aluminio
4803 70 09	berker K.x, blanco polar
4803 70 06	berker K.x, antracita
4803 70 03	berker K.x, aluminio
4803 70 04	berker K.x, acero inoxidable



Toma SCHUKO® con cargador USB A + C

Ref.	Descripción
4804 89 89	berker S.x/B.x, blanco polar brillo
4804 19 09	berker S.x/B.x, blanco polar mate
4804 89 82	berker S.x/B.x, blanco brillo
4804 16 06	berker S.x/B.x, antracita
4804 14 04	berker S.x/B.x, aluminio
4804 60 89	berker Q.x, blanco polar
4804 60 86	berker Q.x, antracita
4804 60 84	berker Q.x, aluminio
4804 70 09	berker K.x, blanco polar
4804 70 06	berker K.x, antracita
4804 70 03	berker K.x, aluminio
4804 70 04	berker K.x, acero inoxidable

Toma SCHUKO® con cargador USB A + C

Carga flexible

¿Carga flexible en todas partes? No hay problema con las nuevas tomas SCHUKO® con cargadores USB A y C. Cargue tres dispositivos a la vez si es necesario. Esto es aún más práctico porque muchos dispositivos hoy en día ya no se suministran con adaptadores de corriente. La solución compacta 3 en 1 es perfecta para el hogar, perfecta para los negocios, perfecta para el área pública y perfecta para la seguridad – gracias a la función Safety Plus.

USB A y C con máximo 3 A



Toma SCHUKO®: 230 V, 16 A
Puerto USB-A: hasta 2,4 A
Puerto USB-C: máx. 3 A

El nuevo mecanismo 3 en 1 ofrece la máxima comodidad de carga. Carga ambos puertos USB simultáneamente sin alternar. Por ejemplo, es posible tener al mismo tiempo conectada una lámpara de mesa en la toma Schuko, mientras se carga un teléfono móvil más antiguo con conector USB-A así como una tableta más nueva con conector USB-C.

Tomas SCHUKO® con certificado Safety Plus para cumplir con los requisitos más exigentes de la nueva DIN VDE 0620:2021-02.

Solución disponible en las siguientes estéticas de las diferentes series y acabados berker:

Toma SCHUKO® con cargador USB A + A



berker S.1



berker B.3



berker B.7



berker Q.1



berker Q.3



berker Q.7



berker K.1



berker K.5

Toma SCHUKO® con cargador USB A + C



berker S.1



berker B.3



berker B.7



berker Q.1



berker Q.3



berker Q.7



berker K.1



berker K.5

:hager

Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
hager.com/es



Toma SCHUKO con cargador USB

Solución compacta



:hager

DC411aE22