

Scelti. Per te.



Prodotti selezionati.

Per le tue installazioni quotidiane.

:hager

® BOCCHIOTTI

Pablo

Centralini parete



IP65



IP40
Design



IP40
Standard

N. moduli			
04	B06521	-	B04000
06	-	-	-
08	B06522	B04083	B04002
12 (13x1)	B06523	B04084	B04010
18 (19x1)	B06524	B04085	B04011
24 (13x2)	B06525	B04086	B04020
36 (19x2)	B06526	B04089	B04021
54 (19x3)	B06527	B04090	B04022
72 (19x4)	B06528	-	-
	B05161	B05188	-

Pablo Style

Centralini incasso



Portella
bianca



Portella
fumé



Scatola per
muratura



Scatola per
cartongesso

N. moduli				
04	B04941	B04951	B04911	-
06	B04942	B04952	B04912	-
08	B04943	B04953	B04913	B04923
12 (12x1)	B04944	B04954	B04914	B04924
18 (18x1)	B04945	B04955	B04915	B04925
24 (12x2)	B04946	B04956	B04916	B04926
36 (12x3)	B04947	B04957	B04917	B04927
54 (18x3)	B04948	B04958	B04918	B04928
72 (18x4)	B04949	B04959	B04919	B04929
	B04994	B04994	-	-



Centralino emergenza IP55 CE PULS R B05760

Martello frangivetro MFV B05774

Vetro di ricambio VETRO PULS B05771



Kit QDSA per Pablo Style

STY QDSA Kit 36 M B04987

STY QDSA Kit 54 M B04988

Interruttori per il residenziale

Interruttori automatici magnetotermici

4,5 kA (CEI EN 60898) curva C



MYN506	1P+N 6A 2 ■
MYN510	1P+N 10A 2 ■
MYN516	1P+N 16A 2 ■
MYN520	1P+N 20A 2 ■
MYN525	1P+N 25A 2 ■
MYN532	1P+N 32A 2 ■
MYN206	2P 6A 2 ■
MYN210	2P 10A 2 ■
MYN216	2P 16A 2 ■
MYN220	2P 20A 2 ■
MYN225	2P 25A 2 ■
MYN232	2P 32A 2 ■

4,5 kA (CEI EN 60898) curva C



MJN506A	1P+N 6A 1 ■
MJN510A	1P+N 10A 1 ■
MJN516A	1P+N 16A 1 ■
MJN520A	1P+N 20A 1 ■
MJN525A	1P+N 25A 1 ■
MJN532A	1P+N 32A 1 ■

Scaricatore di sovratensione

SPD 2P T2 autoprotetto 15 kA
segnalazione finevita



SPB715D	Autoprotetto 2P T2 I _{max} = 15 kA
---------	--

Interruttori automatici magnetotermici differenziali

4,5 kA (CEI EN 61009-1) curva C
tipo AC non accessoriabili



ADC806H	1P+N 30mA 6A 2 ■
ADC810H	1P+N 30mA 10A 2 ■
ADC816H	1P+N 30mA 16A 2 ■
ADC820H	1P+N 30mA 20A 2 ■
ADC825H	1P+N 30mA 25A 2 ■
ADC832H	1P+N 30mA 32A 2 ■

4,5 kA (CEI EN 61009-1) curva C
tipo A accessoriabili



ADA806H	1P+N 30mA 6A 2 ■
ADA810H	1P+N 30mA 10A 2 ■
ADA816H	1P+N 30mA 16A 2 ■
ADA820H	1P+N 30mA 20A 2 ■
ADA825H	1P+N 30mA 25A 2 ■
ADA832H	1P+N 30mA 32A 2 ■

4,5 kA (CEI EN 61009-1) curva C
tipo AC accessoriabili



ADC220H	2P 30mA 10A 4 ■
ADC222H	2P 30mA 16A 4 ■
ADC223H	2P 30mA 20A 4 ■
ADC224H	2P 30mA 25A 4 ■
ADC225H	2P 30mA 32A 4 ■

4,5 kA (CEI EN 61009-1) curva C
tipo F accessoriabili



ADF806H	1P+N 30mA 6A 2 ■
ADF810H	1P+N 30mA 10A 2 ■
ADF816H	1P+N 30mA 16A 2 ■
ADF820H	1P+N 30mA 20A 2 ■
ADF825H	1P+N 30mA 25A 2 ■
ADF832H	1P+N 30mA 32A 2 ■



Versione	H Altezza mm	L Larghezza mm	P Profondità mm	Moduli DIN installabili	Quadri vegaD da incasso	Quadri vegaD da parete	Porte esterne	
					Senza porta	Senza porta	Porta cieca	Porta trasparente
Equipaggiata	450	550	193	48 mod. 2 file da 24	-	FD22LN	FD22PN	FD22TN
	537	600	150	48 mod. 2 file da 24	FU22LN	-	FD22PN	FD22TN
	600	550	193	72 mod. 3 file da 24	-	FD32LN	FD32PN	FD32TN
	687	600	150	72 mod. 3 file da 24	FU32LN	-	FD32PN	FD32TN
	750	550	193	96 mod. 4 file da 24	-	FD42LN	FD42PN	FD42TN
	837	600	150	96 mod. 4 file da 24	FU42LN	-	FD42PN	FD42TN
	900	550	193	120 mod. 5 file da 24	-	FD52LN	FD52PN	FD52TN
	987	600	150	120 mod. 5 file da 24	FU52LN	-	FD52PN	FD52TN
	1050	550	193	144 mod. 6 file da 24	-	FD62LN	FD62PN	FD62TN
	1137	600	150	144 mod. 6 file da 24	FU62LN	-	FD62PN	FD62TN
	1200	550	193	168 mod. 7 file da 24	-	FD72LN	FD72PN	FD72TN
	1287	600	150	168 mod. 7 file da 24	FU72LN	-	FD72PN	FD72TN

Interruttori differenziali puri

	CDC724H	2P 30mA 25A 2
	CDC740H	2P 30mA 40A 2



	CDA225H	2P 30mA 25A 2
	CDA240H	2P 30mA 40A 2

	CDF525D	1P+N 30mA 25A 2
	CDF540D	1P+N 30mA 40A 2

Interruttore differenziale puro
con riarmo automatico

	CDA225SC	2P 30mA 25A 3
	CDA240SC	2P 30mA 40A 3

Automatismi
per luci e HVAC



Gestione illuminazione	
	Temporizzatore luce scale elettronico 16A 230V AC 1 NA - 1
	Interruttore orario digitale settimanale 16A 230V AC 1 SC - 2

Cronotermostati	
	Cronotermostato digitale da parete settimanale 2 fili batteria 5A - 1 SC
	Cronotermostato digitale da parete settimanale 4 fili 230V AC 5A - 1 SC
	Kit composto da cronotermostato radio a batteria + ricevitore 230V AC 8A - 1 SC

Pedro

Quadri in vetroresina



Dimensioni (HxBxP) N. moduli		Quadri ciechi	Quadri con oblò	Piastra di fondo	Piastra di fondo isolante	Controporta	Pannello sfinestrato
01	300x265x165 mm	B04601	B04621	B04670	B04690	-	-
02	425x325x180 mm Moduli: 36 (12x3)	B04602	B04622	B04671	B04691	B04631	B04640
03	500x430x210 mm Moduli: 54 (18x3)	B04603	B04623	B04672	B04692	B04632	B04641
04	650x430x210 mm Moduli: 72 (18x4)	B04604	B04624	B04673	B04693	B04633	B04641
05	650x540x260 mm Moduli: 96 (24x4)	B04605	B04625	B04674	B04694	B04634	B04642
06	805x615x315 mm Moduli: 140 (28x5)	B04606	B04626	B04675	B04695	B04635	B04643
07	1060x810x355 mm Moduli: 190 (38x5)	B04608	B04628	B04677	-	B04637	B04644

Staffe doppio isolamento



ST VTR

B04680

B04688 (INOX)

Serratura



SR VTR

B04681

Chiave triangolare




CH TRI VTR

B04665

Canali



Componenti di interconnessione e terminali



Lunghezza canali: 2 m

Dimensioni (BxH)		Codici	Descrizioni	AEM/NEAV	AIM/NIIV	APM/NPAN	GM/GAN
12/1 x 7		B09614	TMR 12x7 W	-	-	-	-
12/1 x 12		B00613	TMR 12x12 W	-	-	-	-
22/1 x 10		B00684	TMC 22/1x10 W	B03116	B03016	B03216	B06616
15/1 x 17		B00601	TMC 15/1x17 W	B03151	B03051	B03251	B06602
25/1 x 17		B00603	TMC 25/1x17 W	B03153	B03053	B03253	B06611
40/1 x 17		B09505	TMC 40/1x17 W	B03166	B03071	B03266	B06651
40/2 x 17		B00605	TMC 40/2x17 W	B03166	B03071	B03266	B06651
22/1 x 10		B09608	TMU 22/1x10 W	B03116	B03016	B03216	B06616
25/1 x 17		B09606	TMU 25/1x17 W	B03153	B03053	B03253	B06611
25 x 30		B07582	TA-EN 25x30 W	B02421	B02455	B02487	B02268
40 x 40		B07584	TA-EN 40x40 W	B02423	B02457	B02489	B02270
60 x 40		B01848	TA-N 60x40 W	B02425	B02459	B02491	B02272
60 x 60		B01856	TA-N 60x60 W	B02433	B02467	B02499	B02272
80 x 60		B01858	TA-N 80x60 W	B02435	B02469	B02501	B02274
100 x 60		B01860	TA-N 100x60 W	B02437	B02471	B02503	B02276

⁽¹⁾ Abbinamento consigliato. Per tutte le combinazioni consultare “Scatole per derivazione” del Catalogo Generale

Scelti. Per te.

							
Pannello cieco	Pannello cieco doppio	Guida DIN	Montante	Scorrevole piastra di fondo	Portella cieca ricambio	Portella con oblò ricambio	Attacco a palo
PC VTR	PC VTR DOPPIO	GUIDA	MONT	SCOR PF (per PF VTR)	PORTA CIECA VTR	PORTA OBLÒ VTR	FIAP
-	-	-	-	-	B04586	B04593	B04581
B04645	B04696	B04660	B04651	B04682	B04587	B04594	B04582
B04646	B04697	B04661	B04652	B04682	B04588	B04595	B04583
B04646	B04697	B04661	B04653	B04682	B04589	B04596	B04583
B04647	B04698	B04662	B04653	B04682	B04590	B04597	B04584
B04648	B04699	B04663	B04654	B04682	B04591	B04598	B04585
B04649	B04679	B04664	B04655	B04682	B04592	B04599	-

Serratura triangolare

	SR TRI VTR 01-06	SR TRI VTR 07
	B04666	B04667

Kit staffe canali per quadri 03-07

	KIT STAFFE CAN
	B04669

Scatole porta apparecchi e di derivazione e accessori						
						
Derivazione	Terminale	Raccordo quadro/muro	Scatole per derivazione			Scatole porta apparecchi universali
			65x65 prof. 28 mm	80x80 prof. 35 mm	151x151 prof. 60/75 mm	3 moduli inter. 83,5 prof. 43 mm
IM/NTAN	LM/LAN	RQM	SDM	DSM	SDN ⁽¹⁾	SRMN*
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
B04016	B05616	-	B04186	B09596	-	B05181
B04051	B05451	-	B04186	B09596	-	B05181
B04053	B05453	-	B04186	B09596	-	B05181
B04081	B05471	-	B04186	B09596	-	B05181
B04081	B05471	-	B04186	B09596	-	B05181
B04016	B05616	-	B04186	B09596	-	B05181
B04053	B05453	-	B04186	B09596	-	B05181
B02519	B02236	-	-	-	B02284	-
B02521	B02238	-	-	-	B02284	-
B02523	B02240	B02380	-	-	B02284	-
B02531	B02248	B02380	-	-	B02286	-
B02533	B02250	B02382	-	-	B02286	-
B02535	B02252	B02384	-	-	B02286	-

* chiudibili con coperchio BIANCO cod. B07800 CDM 83

Pico



Cassette di derivazione stagne da parete



Dimensioni			IP44	IP55		IP56	
				Vite metallica	1/4 di giro	Vite metallica	1/4 di giro
01	Ø 65x35	B04461	-	-	-	-	-
02	Ø 80x40	B04462	-	-	-	-	-
03	80x80x40	B04463	-	-	-	-	-
01	100x100x50	-	B04831	B05504	B04841	B05604	
02	120x80x50	-	B04832	B05505	B04842	B05605	
03	150x110x70	-	B04833	B05506	B04843	B05606	
04	190x140x70	-	B04834	B05507	B04844	B05607	
05	240x190x90	-	B04835	B05508	B04845	B05608	
06	300x220x120	-	B04836	B05509	B04846	B05609	
07	380x300x120	-	B04837	B05510	B04847	B05610	
08	460x380x120	-	B04838	-	B04848	-	
Coperchio alto							
05 CA	240x190x160	-	-	-	B04849	B05611	
06 CA	300x220x180	-	-	-	B04850	B05612	
07 CA	380x300x180	-	-	-	B04851	B05613	
08 CA	460x380x180	-	-	-	B04852	-	

			Componenti interni	
3 moduli inter. 83,5 prof. 53 mm	4-3 moduli inter. 108 - 83,5 prof. 50 mm	2 moduli inter. 60 prof. 53 mm	Traversina tenuta cavi	Separatore
SMN* / SAN-3	SMN 4-3 /SAN-6	SMN 60		lunghe. 2 m
-	-	-	TR-E	SEP-N
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
B06804	B06808	B05241	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	B07711	-
-	-	-	B07712	B02417
-	-	-	B07712	B02418
-	-	-	B07713	B02418
B02295 SAN-3 + B02312 CSA-3N	B02296 SAN-6 + B02328 CSA-4N	B05801 SA-E + B02352 CSA-60N	B07714	B02418

Tubi e guaine

Tubi corrugati pieghevoli e accessori

Linea ICTA in PP LSZH xSpeed & HiSpeed

FLEX ICTA	ICTA	
	ICTAF**	
	ICTAN	
	ICTAV	
	ICTAA	
	ICTAVI	
	ICTAM	
	ICTAX	
ICTA ECO GREEN	ICTAECO	
HALO	ICTAQHFO	
Manicotto	SML	

ICTA ANTI-UV HF	ICTANUV	
Manicotto	SMLxxN	

Linea FMP in PVC

	FMP	
	FMPF**	
	FMPV	
	FMPVF**	
	FMPA	
	FMPAF**	
	FMPL	
	FMPLF**	
	FMPB	
	FMPBF**	
	FMPM	
	FMPME**	
Manicotto fless.	MFL/SML	

Tubi rigidi e accessori

	GRI (PVC)	
	IRLHF	
	IRLHF UV	
Manicotto	SMLxxN	

Accessori

	MSTN	IP67
	IPT	IP65
	MGM	IP40
	CIRN	IP67
	IPC	IP65
	CGRI	IP40
	RSTN	IP67
	IPS	IP65
	RTGN	IP67
	IPR	IP65
	GSTON	IP67
	BLOG	IP65
	CFV	IP64

Accessori di fissaggio

	FISN	CLIP
	CT	CLIP+TASS
	CFC	CLIP+COLL
	COFIS 1	COLLARE
	COFIS 2	COLLARE

Guaine

Linea GSIG		
	GSIG	

Accessori fissi IP64		Filett.
	RAMG	METRICA
	RAGG	GAS

Accessori girevoli IP65		Filett.
	RPM	METRICA
	RPS	GAS
	RPG	PG
	RGR	GAS



16 (100 m)	20 (100 m)	25 (100 m)	32 (50 m)	40 (50 m)	50
ICTA16	ICTA20	ICTA25	ICTA32	ICTA40	ICTA50 (25 m)
ICTA16F	ICTA20F	ICTA25F	ICTA32F	ICTA40F	ICTA50F (25 m)
-	ICTAN20	ICTAN25	ICTAN32	ICTAN40	ICTAN5050 (50 m)
-	ICTAV20	ICTAV25	ICTAV32	-	-
-	ICTAA20	ICTAA25	ICTAA32	-	-
-	ICTAVI20	ICTAVI25	ICTAVI32	-	-
-	ICTAM20	ICTAM25	ICTAM32	-	-
-	ICTAX20	ICTAX25	ICTAX32	-	-
ICTAECO16RT30	ICTAECO20RT24	ICTAECO25RT16	ICTAECO32RT16	-	-
ICTAQHFO16	ICTAQHFO20	ICTAQHFO25	-	-	-
SML16	SML20	SML25	SML32	SML40	SML50

16 (100 m)	20 (100 m)	25 (100 m)	32 (25 m)	40 (25 m)	50 (25 m)
ICTANUV16RT24	ICTANUV20RT20	ICTANUV25RT12	ICTANUV3225RT24	ICTANUV4025RT20	ICTANUV5025RT8
SML16N	SML20N	SML25N	SML32N	SML40N	SML50N

16 (100 m)	20 (100 m)	25 (50 m)	32 (25 m)	40 (25 m)	50 (25 m)
B10293	B10300	B10307	B10314	B10315	B10316
B10323	B10326	B10329	B10332	B10333	B10334
B11562	B11563	B11564	B11565	-	-
B11566	B11567	B11568	B11569	-	-
B11530	B11531	B11532	B11533	-	-
B11534	B11535	B11536	B11537	-	-
B11546	B11547	B11548	B11549	-	-
B11550	B11551	B11552	B11553	-	-
B11538	B11539	B11540	B11541	-	-
B11542	B11543	B11544	B11545	-	-
B11554	B11555	B11556	B11557	-	-
B11558	B11559	B11560	B11561	-	-
B10654	B10655	B10656	B10657	SML40	SML50

** con tirafilo in acciaio

16	20	25	32	40	50
B10408	B10412	B10416	B10420	B10423	B10424
IRLHF16	IRLHF20	IRLHF25	IRLHF32	IRLHF40	IRLHF50
IRLHFUV16	IRLHFUV20	IRLHFUV25	IRLHFUV32	IRLHFUV40	IRLHFUV50
SML16N	SML20N	SML25N	SML32N	SML40N	SML50N

16	20	25	32	40	50
B11961	B11904	B11905	B11906	B05390	B05391
B13001	B13002	B13003	B13004	B13005	B13006
B10672	B10676	B10680	B10684	B10688	B10690
B11962	B11907	B11908	B11909	B05396	B05397
B13007	B13008	B13009	B13010	B13011	B13012
B10069	B10073	B10077	B10081	B10085	B10087
B11963	B11910	B11911	B11912	B05402	B05403
B13013	B13014	B13015	B13016	B13017	B13018
B11964	B11913	B11914	B11915	B05408	B05409
B13019	B13020	B13021	B13022	B13023	B13024
B11965	B11916	B11917	B11918	B11858	B11859
B13025	B13026	B13027	B13028	B13029	B13030
B10051	B10055	B10059	B10063	-	-

16	20	25	32	40	50
B10250	B10253	B10256	B10259	B10262	B10264
CT16G	CT20G	CT25G	CT32G	-	-
CFC16G	CFC20G	CFC25G	CFC32G	CFC40G	CFC50G
B10129	B10129	B10129	B10129	-	-
-	-	B10131	B10131	B10131	B10131

12	16	20	25	32	40
B10464	B10467	B10469	B10472	B10475	B10477

12	16	20	25	32	40
B11029	B11031	B11034	B11038	B11042	B11044
B11016	B11018	B11019	B11021	B11023	B11025

12	16	20	25	32	40
B11191	B11192	B11193	B11195	B11196	-
B11328	B11330	B11331	B11333	B11335	B11337
B11123	B11126	B11117	B11119	B11121	-
B11087	B11089	B11090	B11092	B11094	B11096

Better buildings. Better tomorrows.



Crediamo che ogni edificio custodisca un potenziale ancora inespresso.

Grazie all'elettrificazione intelligente, gli edifici diventano protagonisti di un mondo più sostenibile e connesso. Attraverso la produzione e la gestione efficiente dell'energia, contribuiamo a ridurre le emissioni e migliorare la qualità della vita, dentro e fuori gli edifici.



Case unifamiliari
e piccole realtà
commerciali



Edifici residenziali
multifamiliari



Commerciale
e industriale di
medie dimensioni



Grandi edifici e
strutture critiche

Distribuzione dell'energia



Apparecchiature di protezione e comando, centralini, quadri di distribuzione e sistemi di misura energetica.



Sistemi di canalizzazione



Canali per installazioni a parete e sopra e sotto pavimento completi di accessori, componenti di interconnessione e scatole porta apparecchi.

Gestione dell'energia



Dispositivi e sistemi intelligenti per edifici più efficienti e confortevoli. Sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Al tuo fianco. Sempre.



La nostra energia nasce dalle persone

Fondata nel 1955 in Germania, Hager è oggi una realtà globale con oltre 13.000 collaboratori. In Italia, la presenza si consolida nel 2015 con l'acquisizione di Bocchiotti e la nascita di Hager Bocchiotti nel 2018. Guidati da autenticità e coraggio, modelliamo il mondo elettrico di domani.

Partnership e supporto in ogni fase

Ogni progetto è unico. Per questo lavoriamo al tuo fianco per creare soluzioni sicure, intelligenti e su misura. Siamo più di un fornitore: siamo un partner che guida e valorizza ogni progetto.

Formazione che genera valore

Puntiamo sulla formazione come motore di crescita. Offriamo percorsi formativi dedicati ai prodotti e alle soluzioni, per sviluppare competenze tecniche pratiche e progettuali. Corsi in presenza, online, webinar.



Strumenti per il tuo lavoro quotidiano



» Hager Ready



Il tuo assistente
digitale personale

[Scarica l'app](#)

Video Tutorial



Realizza
velocemente
le tue
installazioni

witty

Soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici



La mobilità elettrica è un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile: riduce le emissioni di carbonio e migliora la qualità dell'aria nelle nostre città. I sistemi di ricarica witty offrono soluzioni affidabili ed efficienti per ogni tipo di veicolo elettrico.



Scopri
la gamma witty



Residenziale

witty prise Presenza di ricarica rinforzata

La soluzione smart per la ricarica elettrica, resistente all'acqua e alla polvere e protetta da un coperchio robusto.



Residenziale

witty one La ricarica semplice e sicura

Soluzione semplice e immediata per chi si avvicina alla mobilità elettrica. Installazione rapida e intuitiva, grazie all'app Hager Charge.



Residenziale
Premium

witty plus La ricarica solare sostenibile

Ideale per villette, piccole aziende o condomini con fotovoltaico. Tramite Server flow, ottimizza l'energia autoprodotta e gestisce fino a 8 stazioni di ricarica.



Condominiale
Commerciale

witty pro La ricarica professionale scalabile

Pensata per il multicharging, spazi pubblici e flotte aziendali. Gestione fino a 40 stazioni tramite server LLM. Integrabile con sistemi gestionali di diversi CPO.



Commerciale
Semi-pubblico

witty park 2 Performance su larga scala

Stazione smart per la ricarica pubblica nel terziario. Può alimentare due veicoli allo stesso tempo. Con certificazione MID e protezioni a bordo.

Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com
hager.com/it



V.01-2026/HBO/Br.14/P/10.000

:hager

BOCCHIOTTI