



Certificazioni:  EN 60670-22

Per sistemi di tubi rigidi e guaine consultare la sezione A.7 - Tubi e guaine INSET

Il simbolo  indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).




Per il mantenimento del grado di protezione è necessario utilizzare connessioni con grado di protezione minimo IP56.




IP56 01 VM Codice B04841
IP56 01 VM GWT960 Codice B07921

Dimensioni: 100x100x50 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Coppia di serraggio per vite
 3,5x22 mm = 0,80 Nm
 Confezionamento 60 (60x1)p



IP56 02 VM Codice B04842
IP56 02 VM GWT960 Codice B07922

Dimensioni: 120x80x50 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Coppia di serraggio per vite
 3,5x22 mm = 0,80 Nm
 Confezionamento 72 (72x1)p



IP56 03 VM Codice B04843
IP56 03 VM GWT960 Codice B07923

Dimensioni: 150x110x70 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Coppia di serraggio per vite
 3,5x22 mm = 0,80 Nm
 Confezionamento 30 (30x1)p



Cassette di derivazione stagne da parete con fianchi lisci

PICO IP56 chiusura viti metalliche GWT 650°/960°



Certificazioni: EN 60670-22


Per sistemi di tubi rigidi e guaine consultare la sezione A.7 - Tubi e guaine INSET

Il simbolo indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).




IP56 04 VM Codice B04844
IP56 04 VM GWT960 Codice B07924

Dimensioni: 190x140x70 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 4,0x25 mm = 1,20 Nm
 Confezionamento 20 (20x1)p




IP56 05 VM Codice B04845
IP56 05 VM GWT960 Codice B07925

Dimensioni: 240x190x90 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 4,0x25 mm = 1,20 Nm
 Confezionamento 10 (10x1)p




IP56 06 VM Codice B04846
IP56 06 VM GWT960 Codice B07926

Dimensioni: 300x220x120 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 5 (5x1)p




IP56 07 VM Codice B04847
IP56 07 VM GWT960 Codice B07927

Dimensioni: 380x300x120 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 4 (4x1)p



IP56 08 VM Codice B04848
IP56 08 VM GWT960 Codice B07928

Dimensioni: 460x380x120 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 3 (3x1)p




Certificazioni:  EN 60670-22

Per sistemi di tubi rigidi e guaine consultare la sezione A.7 - Tubi e guaine INSET


Il simbolo  indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Coperchio trasparente




IP56 03 TRASP VM Codice B04853

Dimensioni: 150x110x70 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Coppia di serraggio per vite
 $3,5 \times 22 \text{ mm} = 0,80 \text{ Nm}$
 Confezionamento 30 (30x1)p




IP56 04 TRASP VM Codice B04854

Dimensioni: 190x140x70 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 $4,0 \times 25 \text{ mm} = 1,20 \text{ Nm}$
 Confezionamento 20 (20x1)p




IP56 05 TRASP VM Codice B04855

Dimensioni: 240x190x90 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 $4,0 \times 25 \text{ mm} = 1,20 \text{ Nm}$
 Confezionamento 10 (10x1)p



IP56 06 TRASP VM Codice B04856

Dimensioni: 300x220x120 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 $5,0 \times 35 \text{ mm} = 2,00 \text{ Nm}$
 Confezionamento 5 (5x1)p



IP56 07 TRASP VM Codice B04857

Dimensioni: 380x300x120 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 $5,0 \times 35 \text{ mm} = 2,00 \text{ Nm}$
 Confezionamento 4 (4x1)p



Cassette di derivazione stagne da parete con fianchi lisci

PICO IP56 chiusura viti metalliche GWT 650°/960°



Certificazioni: EN 60670-22

Per sistemi di tubi rigidi e guaine consultare la sezione A.7 - Tubi e guaine INSET


Il simbolo indica che i prodotti sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Coperchio trasparente

IP56 08 TRASP VM Codice B04858



Dimensioni: 460x380x120 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 3 (3x1)p




Coperchio alto

IP56 05 CA VM Codice B04849 IP56 05 CA VM GWT960 Codice B07929




Dimensioni: 240x190x160 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 4,0x25 mm = 1,20 Nm
 Confezionamento 4 (4x1)p



IP56 06 CA VM Codice B04850 IP56 06 CA VM GWT960 Codice B07930




Dimensioni: 300x220x180 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 5 (5x1)p



IP56 07 CA VM Codice B04851 IP56 07 CA VM GWT960 Codice B07931



Dimensioni: 380x300x180 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 3 (3x1)p



IP56 08 CA VM Codice B04852 IP56 08 CA VM GWT960 Codice B07932



Dimensioni: 460x380x180 mm
 Colore grigio RAL 7035
 Sistema di chiusura con viti metalliche
 Sistema di cerniere per coperchio
 Sistema per piombatura del coperchio
 Coppia di serraggio per vite
 5,0x35 mm = 2,00 Nm
 Confezionamento 2 (2x1)p

