

Aktorer



Omkopplingsfunktion - funktionsjämförelse easy/pro

ETS - Funktionsintervall	"easy" Bryt-/persiennaktor TXA6.. TXM6...	"pro" Bryt-/persiennaktor TYA6.., TYM6..	Infällda "easy" Bryt-/persiennaktor TXB601B, TXB602F (från sida 43)	Infällda "pro" Bryt-/persiennaktor TYB601B, TYB602F (från sida 43)
Brytatorfunktioner				
- Funktion till/från	■	■	■	■
- Fördröjning till/från	-	■	-	■
- Säkerhet av	-	■	-	■
- Timer (går att avbryta/går att trigga på nytt)	■	■	■	■
- Förvarning för avstängning	■	■	■	■
- Blinkar	-	■	-	■
- Justerbar som NO-kontakt eller NC-kontakt	- (NO-kontakt, fast)	■	- (NO-kontakt, fast)	■
- Förinställningar (med 1 eller 2 objekt)	-	■	-	■
- Blockeringsfunktioner (med 1 eller 2 objekt)	-	■	-	■
- Prioritet (2 bitar)	■	■	■	■
- Konfigurerbar manuell operation (lås/slapp/status)	-	■	-	■
- Statusvisning med överföringsfördröjning	-	■	-	■
Persiennfunktion				
- Se utgångar för persienn/markis	■	■	■ (Endast TXB602F)	■ (Endast TXB602F)
Scenfunktion				
- - Max 64 scener att välja mellan per utgång	■	■	■	■
- Scener kan lagras med en lång knapptryckning	■	■	■	■
- Åtgärden lagra scen går att spärra	-	■	-	■
- Till/från/blinkande scenfunktioner	■ Inget blinkande	■	■ Inget blinkande	■
Logisk funktion				
- 2 logiska block per enhet	-	■	-	■
- max 4 inmatningar per logiskt block	-	■	-	■
- Logisk funktion OCH (AND)	-	■	-	■
- Logisk funktion ELLER OR	-	■	-	■
- Automatisk (objekt parallellt med växlingsobjekt)	■	-	■	-
specialfunktioner				
- Objektet "Återställer till ETS-parametrar"	-	■	-	■
- Enhetens LED-display LED-indikeringar går att stänga av	-	■	-	■
- Åtgärder i händelse av bussspänningsfel/ bussspänningsåterkomst	- (Behåll status, fast)	■	- (Behåll status, fast)	■
- Åtgärd under/efter ETS-nedladdning	- (Behåll status, fast)	■	- (Behåll status, fast)	■

Dimmerfunktioner - funktionsjämförelse easy/pro



ETS - Funktionsintervall	 "easy" dimmeraktorer TXA66..	 "ETS" dimmeraktorer TYA66..
Växlings-/dimmerfunktioner		
- Relativ dimning med dimningstid	-	■
- Värde för in-/uttid för dimning	■	■
- Dimningsvärde när omkopplare är på	-	■
- Fördröjning till/från	-	■
- Säkerhet av	-	■
- Timer (värde i %, blinkande)	-	■
- Timer (går att avbryta/går att trigga på nytt)	■	■
- Förvarning för avstängning	■	■
- Timervarakthet justerbar via objekt	-	■
- Förinställningar (med 1 eller 2 objekt)	-	■
- Blockeringsfunktioner (med 1 eller 2 objekt)	-	■
- Prioritet (2 bitar)	■	■
- Konfigurerbar manuell operation (lås/släpp/status)	-	■
- Statusvisning med överföringsfördröjning efter bussretur	-	■
Scenfunktion		
- Max 64 scener att välja mellan per utgång	■	■
- Scener kan lagras med en lång knapptryckning	■	■
- Åtgärden Lagra scen går att spärra	-	■
- På/av/blinkande/värde i % för scenfunktioner	Värde endast i %	■
Logisk funktion		
- 2 logiska block per enhet	-	■
- max 4 inmatningar per logiskt block	-	■
- Logisk funktion OCH (AND)	-	■
- Logisk funktion ELLER OR	-	■
- Automatisk (objekt parallellt med växlingsobjekt)	■	-
Specialstrukturer		
- Dimmerläge (induktivt, kapacitivt, LED, etc.)	-	■
- Överbelastning	-	■
- Kortslutning	-	■
- Överspänning	-	■
- För hög temperatur	-	■
- Defekt belastning (inget strömflöde)	-	■
specialfunktioner		
- Objektet "Återställer till ETS-parametrar"	-	■
- Objektet "Enhetsdiagnostik"	-	■
- Stänger av enhetens LED-display	-	■
- Dimningsvärde i händelse av bussspänningsfel/busspänningsretur	- (Behåll status, fast)	■
- Dimningsvärde efter ETS-nedladdning	- (Behåll status, fast)	■
- Dimningsvärde efter spänningsåterkomst	-	■
- Drift-tidsmätare	-	■

Persienn-/markisfunktioner - funktionsjämförelse easy/pro

ETS - Funktionsintervall	 Persiennaktor "easy" TXA624.., TXA628C, TXM632C	 Persiennaktor "ETS" TYA624.., TYA628.., TYM632C
Grundläggande funktioner		
- Upp/Ner, lamell steg/stopp (persiennfunktion)	■	■
- Upp/Ner, stopp (markisfunktion)	■	■
- Flyttar till position i %	■	■
- Lamellvinkel (0-100 %)*	■	■
- Justerbar körtid till övre och nedre ändläge	■	■
- Förinställningar (med 1 eller 2 objekt)	-	■
- Blockeringsfunktion (med 1 eller 2 objekt)	-	■
- Prioritet (2 bitar)	■	■
- Konfigurerbar manuell operation (lås/släpp/status)	-	■
- Låsbart solskydd på en permanent/begränsad basis	-	■
Säkerhetsfunktioner		
- Max 3 larm med definierade prioriteter	-	■
- Max 3 larm med tydliga prioriteter	■	-
- Beteende under/efter larm	■ /Teoretisk status utan larm	■
- Justerbar övervakningstid	Fast, 30 minuter	■
- Säkerhetsförregling	-	■
- Säkerhetsavgång (rör sig så länge den är intryckt)	-	■
Statusmeddelanden		
- Position i %	■	■
- Lamellposition i % *	■	■
- Övre ändläge nått	■	■
- Nedre ändläge nått	■	■
- Lås	■	■
- Prioritet (2 bitar)	■	■
- Larm	■	■
- Sol skydd	-	■
- Säkerhetsförregling	-	■
Scenfunktion		
- Max 64 scener att välja mellan per utgång	■	■
- Scener kan lagras med en lång knapptryckning	■	■
- Åtgärden Lagra scen går att spärra	-	■
- Upp/ner/specifik position scenfunktioner	■	■
Logisk funktion		
- 2 logiska block per enhet	-	■
- max 4 inmatningar per logiskt block	-	■
- Logisk funktion OCH (AND)	-	■
- Logisk funktion ELLER OR	-	■
- Automatisk (objekt parallellt med växlingsobjekt)	■	-
specialfunktioner		
- Objektet "Återställer till ETS-parametrar"	-	■
- Stänger av enhetens LED-display	-	■
- Objektet "Enhetsdiagnostik"	-	■
- Åtgärder i händelse av bussspänningsfel/ bussspänningsåterkomst	- (Behåll status, fast)	■

* Markisutgångar har ingen lamellfunktion

Rullalusifunktion - funktionsjämförelse easy/pro

ETS - Funktionsintervall	 Infälld "easy" Bryt-/persiennakto TXB692F inkl. 2 binäringångar	 Infälld "pro" persiennaktor TYB692F inkl. 2 binäringångar
Grundläggande funktioner		
Upp/ner, lamell steg/stopp (persiennfunktion)	■	■
Upp/ner, stopp (markisfunktion)	■	■
- Flyttar till position i %	■	■
- Lamellvinkel (0-100 %) *	■	■
- Justerbar körtid till övre och nedre ändläge	■	■
- Förinställningar (med 1 eller 2 objekt)	-	■
Blockeringsfunktioner (med 1 eller 2 objekt)	-	■
- Prioritet (2 bitar)	■	■
- Konfigurerbar manuell operation (lås/släpp/status)	-	■
- Låsbart solskydd på en permanent/begränsad basis	-	■
Säkerhetsfunktioner		
- Max 3 larm med definierade prioriteter	-	■
- Max 3 larm med tydliga prioriteter	■	-
- Beteende under/efter larm	■ /Teoretisk status utan larm	■
- Justerbar övervakningstid	Fast, 30 minuter	■
- Säkerhetsförregling	-	■
- Säkerhetsavgång (rör sig så länge den är intryckt)	-	■
Statusmeddelanden		
- Position i %	■	■
- Lamellposition i % *	■	■
- Övre ändläge nått	■	■
- Nedre ändläge nått	■	■
- Lås	-	■
- Prioritet (2 bitar)	■	■
- Larm	■	■
- Solskydd	-	■
- Säkerhetsförregling	-	■
Scenfunktion		
- Max 64 scener att välja mellan per utgång	■	■
- Scener kan lagras med en lång knapptryckning	■	■
- Åtgärden Lagra scen går att spärra	-	■
- Upp/ner/specifik position scenfunktioner	■	■
Logisk funktion		
- 2 logiska block per enhet	-	■
- Max 4 inmatningar per logiskt block	-	■
- Logisk funktion OCH (AND)	-	■
- Logisk funktion ELLER OR	-	■
- Automatisk (objekt parallellt med växlingsobjekt)	■	-
specialfunktioner		
- Objektet "Återställer till ETS-parametrar"	-	■
- Stänger av enhetens LED-display	-	■
- Objektet "Enhetsdiagnostik"	-	■
- Åtgärder i händelse av bussspänningsfel/ bussspänningsåterkomst	- (Behåll status, fast)	■
Ingångarnas funktioner		
- OVäxlande (1-knappsfunktion)	■	■
- Omkoppling (2-knappsfunktion)	■	■
- Timer	■	■
- Persienn/markis	■	■
- Dimning	■	■
- Värme	■	■
- Prioritet	■	■
- Scener	■	■
- Larm	■	■
- Automatisk inaktivering	■	■
- Frånkoppling av belastning	■	■
- Fönsterkontakt	■	■
- Tariff	■	■