

# Bewegungs- & Präsenzmelder

## Bestellhilfe



**:hager**



Außenbewegungsmelder										
		Classic white		Classic anthrazit		Komfort weiß		Komfort anthrazit	LED weiß (140° Erfassungsw.)	
									<b>Lumen</b>	
Erfassungswinkel	140°	EE820	–	EE821	–	EE850	–	–	<b>700</b>	EE631
	200°	EE830	–	EE831	–	–	–	–	<b>1200</b>	EE632
	220°	–	–	–	–	–	EE860	EE861	<b>2000</b>	EE633
	360°	–	EE840	–	EE841	–	EE870	EE871	<b>3000</b>	EE634
Schutzart		IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	
Kontaktart		ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	Potentialfrei	Potentialfrei	Potentialfrei	ON/OFF	
Montageort & -art		Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	Wand / Aufputz	
vertikal schwenkbar		–	ja	–	ja	–	ja	ja	–	
horizontal drehbar		ja	–	ja	–	ja	–	ja	ja	
Montagehöhe / Erfassungsbereich		2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 12 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 12 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / Ø 16 m	2,5 m / 12 x 8 m	
Max. Reichweite zu einer Seite		8 m	6 m	8 m	6 m	10 m	10 m	10 m	4 m je Seite	
Ansprechelligkeit, einstellbar		5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	5 – 1000 Lux	10 – 1000 Lux	
Nachlaufzeit, einstellbar		5 s – 15 min	5 s – 15 min	5 s – 15 min	5 s – 15 min	5 s – 30 min	5 s – 30 min	5 s – 30 min	30 s – 15 min	
quickconnect		ja	–	ja	–	–	–	–	–	
Max. Montagehöhe		4 m	2,5 m	4 m	2,5 m	4 m	4 m	4 m	<b>Farbtemperatur</b>	
Max. Reichweite frontal		16 m	12 m	16 m	12 m	16 m	16 m	16 m	4000 K	
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar		–	–	–	–	ja	ja	ja	<b>Leistung LED</b>	
Parallelbetrieb		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	<b>8 W</b>	EE631
Betriebstemperatur		-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	-20 – 55°C	<b>12 W</b>	EE632
Glüh-, Halogenlampenlast 230V		1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	2300 W	2300 W	2300 W	<b>20 W</b>	EE633
LED-Lampe / Kompaktleuchtstofflampen		10 x 20 W	10 x 20 W	10 x 20 W	10 x 20 W	20 x 20 W	20 x 20 W	20 x 20 W	<b>30 W</b>	EE634
Leuchtstofflampe mit konvent. Vorschaltgerät		290 W	400 W	290 W	400 W	400 W	400 W	400 W	<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	
Elektronisches Vorschaltgerät		580 W	580 W	580 W	580 W	580 W	580 W	580 W	<b>140 x 100 x 127 mm</b>	EE631 EE632
Abmessungen (LxBxH)		127 x 83 x 97 mm	153 x 91 x 134 mm	127 x 83 x 97 mm	153 x 91 x 134 mm	153 x 91 x 134 mm	153 x 91 x 134 mm	153 x 91 x 134 mm	<b>140 x 164 x 127 mm</b>	EE633
Zubehör Fernbedienung		–	–	–	–	EE806	EE806	EE806	<b>140 x 226 x 156 mm</b>	EE634



**Hager Electro Ges.m.b.H.**  
Dieselgasse 3  
2333 Leopoldsdorf bei Wien

Telefon 02235/44600  
Telefax 02235/44545

servicecenter-austria@hager.com  
**hager.at**