


Στεγανή σειρά διακοπών IP55

cubyko

η αξιόπιστη
επιλογή



:hager

cubyko

η στεγανή σειρά διακοπών IP55

Θέλετε να εγκαταστήσετε έναν ποιοτικό διακόπτη ή πρίζα στο γκαράζ ή στον κήπο; Επιλέξτε τα μέσα από τη στεγανή σειρά cubyko της Hager.

Η εγγύηση μιας ασφαλούς εγκατάστασης χωρίς αισθητικούς συμβιβασμούς.

5 λόγοι για να επιλέξετε cubyko

01

Εγγύηση απόλυτης
στεγανότητας

02

Γρήγορη και απλή
εγκατάσταση

03

Ευελιξία στο έργο

04

Φωτεινή έκδοση

05

Έκδοση KNX



Εγγύηση απόλυτης στεγανότητας

Τα 5 ενισχυμένα σημεία στεγανοποίησης, 2 εκ των οποίων διαθέτουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενισχύουν τον βαθμό προστασίας IP55, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.



ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ



Μεμβράνη στεγανοποίησης στη βάση του πλακιδίου.



Περιμετρική φλάντζα στεγανοποίησης και στις δύο πλευρές του πλαισίου.



ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ




Μεμβράνη στεγανοποίησης στην πίσω πλευρά του κουτιού.



Διπλό κουτί με 2 συμπληρωματικές πλευρικές μεμβράνες εισόδου.



Μεμβράνη εισόδου σωλήνα ή καλωδίου.




Μεμβράνη κάθετης διασύνδεσης κουτιών.



Σύνδεση καλωδίου ή σωλήνα στο πάνω ή κάτω μέρος.

Γρήγορη και απλή εγκατάσταση



Η εργασία γίνεται παιχνίδι χάρη
στις πατενταρισμένες καινοτομίες
της Hager.



ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ



Εύκολη στερέωση

Εγκατάσταση με δύο βίδες $\frac{1}{4}$ στροφής.



Γρήγορη αποσυναρμολόγηση

Εύκολη αποσύνδεση του μηχανισμού με 2 κλιπς.



Άνετος χώρος καλωδίωσης

Με την εργονομική του μορφή, κερδίστε μεγαλύτερο χώρο για την καλωδίωση.

NEO



Ταχεία σύνδεση

Χρησιμοποιώντας την κλέμα ταχείας σύνδεσης με το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα **Quickconnect**, πραγματοποιήστε τις ενσύρματες συνδέσεις σας με ένα μόνο κλικ.



Έκδοση KNX

100% IP55 KNX λύση. Με τη νέα έκδοση cubyκο KNX συνδυάζετε αξιοπιστία και έξυπνες λειτουργίες στο έργο σας.





cubyko

Ευελιξία στο έργο

Η σειρά cubyko διατίθεται σε 2 εκδόσεις

- την συναρμολογούμενη σειρά που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του στοκ σας
- την πλήρη σειρά που διευκολύνει την παραγγελία του προϊόντος με έναν μόνο κωδικό.

Και οι δύο αυτές εκδόσεις διαθέτουν προϊόντα για επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση.

Σειρά πλήρης

Επίτοιχη έκδοση



WNC001



WNC001B

+



προαιρετικά
WNA69x
Φωτεινό πλαίσιο
(μόνο για την επίτοιχη
έκδοση)

Χωνευτή έκδοση



WNE001



WNE001B

Σειρά συναρμολογούμενη

Επίτοιχη έκδοση



=



WNA681

+



WNA001

+



προαιρετικά
WNA69x
Φωτεινό πλαίσιο
(μόνο για την επίτοιχη
έκδοση)

Χωνευτή έκδοση



=



WNA401

+





WNA001

Φωτίστε το έργο σας

Χαρίστε μοναδική εμφάνιση στο έργο σας ακόμη και στο σκοτάδι!
Στην επίτοιχη έκδοση, το cubyκο μετατρέπεται και σε φωτεινό,
με την προσθήκη του ειδικού πλαισίου LED σε μπλε ή λευκό χρώμα.

Το πλαίσιο LED μπλε ή λευκού χρώματος λειτουργεί ως λυχνία ένδειξης κατάστασης ή φωτεινής λειτουργίας:

- η λειτουργία ένδειξης κατάστασης επιτρέπει την προβολή ενός κυκλώματος σε λειτουργία, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους, υπόγεια ή σοφίτες.
- η φωτεινή λειτουργία επιτρέπει τον εντοπισμό του cubyκο στο σκοτάδι.

Φωτεινά πλαίσια μόνο για την επίτοιχη σειρά	1 θέση	2 κάθετες θέσεις	
			
	230 V~	24 V~	230 V~
- πλαίσιο LED μπλε χρώματος	WNA697	WNA698	-
- πλαίσιο LED λευκού χρώματος	WNA695	WNA696	WNA699



Καλωδίωση ανεξάρτητη της λειτουργίας προσανατολισμού ή σηματοδότησης. Το cubyκο είναι ορατό από κάθε γωνία, χάρη στο φωτεινό πλαίσιο LED.



cubyko KNX 100% smart home ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους

Με το νέο cubyko KNX, έξυπνες λειτουργίες και σενάρια γίνονται πραγματικότητα και στους εξωτερικούς χώρους.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός

Η έκδοση KNX διαθέτει κοινό σχεδιασμό με την βασική σειρά cubyko, ώστε να ενσωματώνεται άψογα με το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό του εξωτερικού χώρου. Διατίθεται σε εκδόσεις επίτοιχης και χωνευτής τοποθέτησης σε λευκό ή γκρι χρώμα. Χάρη στη μεγάλη γκάμα πλακιδίων, όπως τα πλακίδια με led ένδειξης κατάστασης ή με επιγραφή ρολών, καλύπτεται κάθε διαφορετική ανάγκη του κτιρίου.

Αξιόπιστη λύση

Ο εργοστασιακός σχεδιασμός IP55 του cubyko KNX πλεονεκτεί σε αξιοπιστία και αντοχή στον χρόνο σε σύγκριση με τη χρήση απλών μονάδων εισόδων στο εσωτερικό άλλων στεγανών διακοπτών.





Σύνθεση cubyko KNX

Επίτοιχη έκδοση



Χωνευτή έκδοση



- Στεγανότητα IP55
- Προστασία από μηχανικές καταπονήσεις IK07
- Οι φωτεινοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν τις λυχνίες

- Πρότυπα**
- για διακόπτες/μπουτόν: EN60669-1
 - για πρίζες: NFC61314



WNC001B



WNC002

Διακόπτες 10AX

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
αλέ-ρετούρ	10	WNC001B	WNC001
αλέ-ρετούρ φωτεινός (προσανατολισμού) - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1		WNC002
αλέ-ρετούρ φωτεινός με ένδειξη κατάστασης - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,75mA κόκκινη κωδ. WUZ691 απαιτείται ουδέτερος αγωγός	1		WNC003
αλέ-ρετούρ διπλός	1		WNC040
αλέ-ρετούρ διπλός φωτεινός - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1		WNC041
κομμουτατέρ	1	WNC042B	WNC042



WNC020



WNC025

Μπουτόν 10A

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
μπουτόν απλό	1	WNC020B	WNC020
μπουτόν φωτεινό - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1	WNC021B	WNC021
μπουτόν φωτεινό - επιλογή μεταξύ φωτεινής λειτουργίας ή λειτουργίας ένδειξης κατάστασης - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,75mA κόκκινη κωδ. WUZ695	1		WNC023
μπουτόν φωτεινό με θέση επιγραφής - περιλαμβάνει λυχνία 12/24V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ692	1	WNC025B	WNC025
μπουτόν διπλό	1		WNC044



WNC161



WNC166



WNC162



WNC163



WNC172

Πρίζες σούκο ασφαλείας 16A

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
πρίζα σούκο με βίδες	10	WNC161B	WNC161
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect	10	WNC160B	WNC160
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect με κλειδαριά	1	WNC166B	WNC166
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect διπλή οριζόντια	1	WNC162B	WNC162
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect τριπλή οριζόντια	1	WNC163B	WNC163
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect διπλή κάθετη	1	WNC172B	WNC172

Διακόπτες 10AX

	συσκ.	λευκό	γκρι
		κωδικός	κωδικός
αλέ-ρετούρ	10	WNE001BG	WNE001G
αλέ-ρετούρ διπλός	1	WNE040BG	WNE040G



WNE001G



WNE040BG

Μπουτόν 10Α

	συσκ.	λευκό	γκρι
		κωδικός	κωδικός
μπουτόν φωτεινό - επιλογή μεταξύ φωτεινής λειτουργίας ή λειτουργίας ένδειξης κατάστασης - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,75mA κόκκινη κωδ. WUZ695	1	WNE023BG	WNE023G
μπουτόν φωτεινό με θέση επιγραφής - περιλαμβάνει λυχνία 12/24V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ692	1	WNE025BG	WNE025G



WNE023BG



WNE025G

Πρίζες σούκο ασφαλείας16Α

	συσκ.	λευκό	γκρι
		κωδικός	κωδικός
πρίζα σούκο με βίδες	10	WNE161BG	WNE161G
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect 	10	WNE160BG	WNE160G



WNE161BG

- Στεγανότητα IP55
- Προστασία από μηχανικές καταπονήσεις IK07
- Οι μηχανισμοί συνδυάζονται με κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης ή πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης

- Πρότυπα**
- για διακόπτες/μπουτόν: EN60669-1
 - για πρίζες: NFC61314



WNA001



WNA002



WNA008

Διακόπτες 10AX

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
αλέ-ρετούρ	1	WNA001B	WNA001
αλέ-ρετούρ φωτεινός (προσανατολισμού) - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1	WNA002B	WNA002
αλέ-ρετούρ φωτεινός με ένδειξη κατάστασης - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,75mA κόκκινη κωδ. WUZ691 - απαιτείται ουδέτερος αγωγός	1	WNA003B	WNA003
αλέ-ρετούρ μεσαίος	1	WNA010B	WNA010
αλέ-ρετούρ διπλός	1	WNA040B	WNA040
αλέ-ρετούρ διπλός φωτεινός - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1	WNA041B	WNA041
διακόπτης ρολών	1	WNA300B	WNA300
διακόπτης διπολικός με ένδειξη I/O	1	WNA008B	WNA008
διακόπτης 2 θέσεων με κλειδί	1		WNA035
διακόπτης 3 θέσεων με κλειδί	1		WNA036



WNA033

Διακόπτες έκτακτης ανάγκης 10AX

			γκρι
	συσκ.		κωδικός
διακόπτης έκτακτης ανάγκης 1/4 στροφής	1		WNA033
διακόπτης έκτακτης ανάγκης με κλειδί	1		WNA032



WNA025



WNA301

Μπουτόν 10A

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
μπουτόν απλό	1	WNA020B	WNA020
μπουτόν φωτεινό - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1	WNA021B	WNA021
μπουτόν φωτεινό - επιλογή μεταξύ φωτεινής λειτουργίας ή λειτουργίας ένδειξης κατάστασης - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,75mA κόκκινη κωδ. WUZ695	1	WNA023B	WNA023
μπουτόν φωτεινό με θέση επιγραφής - περιλαμβάνει λυχνία 12/24V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ692	1	WNA025B	WNA025
μπουτόν διπλό	1	WNA044B	WNA044
μπουτόν διπλό φωτεινό - περιλαμβάνει λυχνία 230V 0,4mA μπλε κωδ. WUZ690	1	WNA045B	WNA045
μπουτόν ρολών	1	WNA301B	WNA301



WNA161

Πρίζες ασφαλείας 16A

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
πρίζα σούκο με βίδες	10	WNA161B	WNA161
πρίζα σούκο ταχείας σύνδεσης quickconnect	10	WNA160B	WNA160



WNA450 + WS253 + WNA681

Προσαρμογέας στεγανοποίησης gallery

Χαρακτηριστικά:

- μετατρέπει τους μηχανισμούς gallery σε στεγανούς σε συνδυασμό με τα στεγανά κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης

- κωδ. WNA68x ή τα πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης της σειράς cubyko IP55 κωδ. WNA40x
- διαθέτει διάφανο προστατευτικό κάλυμμα

			γκρι
	συσκ.		κωδικός
προσαρμογέας στεγανοποίησης IP55	1		WNA450

Σήμανση για ξενοδοχεία

Χαρακτηριστικά:

- φωτεινοί μηχανισμοί LED 1 και 2 χρωμάτων για πληροφόρηση ή σήμανση χώρων ξενοδοχείων
- δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
Φωτεινοί μηχανισμοί ένδειξης			
φωτιστικό LED πράσινο / κόκκινο - με χωριστά ζεύγη επαφών L+N για την κόκκινη και την πράσινη ένδειξη	1		WNA601
φωτιστικό LED μπλε	1		WNA602
φωτιστικό LED λευκό	1		WNA603
Ετικέτες σήμανσης			
διάφανη για εκτύπωση	1		WXA601
ένδειξη κλιμακοστασίου	1		WXA602
ένδειξη ανελκυστήρα	1		WXA603
ένδειξη WC (ανδρών / γυναικών / ΑΜΕΑ)	1		WXA604
ένδειξη διαθεσιμότητας χώρου "ελεύθερος / κατειλημμένος" - κατάλληλη μόνο για τον φωτεινό μηχανισμό με κωδ. WNA601	1		WXA605
ένδειξη δωματίου "Make Up Room / Do Not Disturb" - κατάλληλη μόνο για τον φωτεινό μηχανισμό με κωδ. WNA601	1		WXA606



WNA602 + WXA603



WNA601 + WXA605



WNA601 + WXA606

Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
μονό	1	WNA681B	WNA681
διπλό οριζόντιο	1	WNA682B	WNA682
τριπλό οριζόντιο	1	WNA683B	WNA683
διπλό κάθετο	1	WNA686B	WNA686



WNA681



WNA682



WNA683

Πλαίσια χωνευτής τοποθέτησης

		λευκό	γκρι
	συσκ.	κωδικός	κωδικός
μονό	1	WNA401BG	WNA401G
διπλό οριζόντιο	1	WNA402B	WNA402
τριπλό οριζόντιο	1	WNA403B	WNA403
διπλό κάθετο	1	WNA408B	WNA408



WNA401G



WNA402



WNA403


Οι μηχανισμοί KNX Cubyko IP55 με ενσωματωμένο bus coupler συνδυάζονται με μονά και διπλά πλήκτρα για 1, 2 ή 4 εντολές, ανάλογα με την επιλογή του πλακιδίου.

Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένο BUS coupler
- Βαθμός προστασίας IP55
- Έκδοση με κόκκινα LED κατάστασης
- Έκδοση με πεδίο επιγραφής
- Έκδοση με σήμανση ρολών και διπολικού διακόπτη I/O

Λειτουργίες

- ON/OFF και ρύθμιση φωτισμού
- Έλεγχος ρολών / τεντών / περσιδών
- Λειτουργίες σεναρίων
- Λειτουργία προτεραιότητας
- Αποστολή τιμών value



WNT332

Μηχανισμός cubyko KNX (πλήκτρα υπό κλίση)

Χαρακτηριστικά:

- ενσωματωμένο προσαρμοστή (BUS coupler) KNX
- πίεση μόνο στο κάτω μέρος του πλήκτρου

	προγρ.	συσκ.	κωδικός
μηχανισμός 1 πλήκτρου / 1 εντολής - συμβατά πλακίδια: WNT902/902B, WNT912/912B, WNT922/922B	es	1	WNT331
μηχανισμός 2 πλήκτρων / 2 εντολών - συμβατά πλακίδια: WNT944/944B, WNT954/954B, WNT982/982B	es	1	WNT332



WNT304

Μηχανισμός cubyko KNX (πλήκτρα επίπεδα)

Χαρακτηριστικά:

- ενσωματωμένο προσαρμοστή (BUS coupler) KNX
- πίεση στο πάνω και κάτω μέρος του πλήκτρου

	προγρ.	συσκ.	κωδικός
μηχανισμός 1 πλήκτρου / 2 εντολών - συμβατά πλακίδια: WNT902/902B, WNT912/912B, WNT922/922B, WNT932/932B	es	1	WNT302
μηχανισμός 2 πλήκτρων / 4 εντολών - συμβατά πλακίδια: WNT944/944B, WNT954/954B, WNT964/964B, WNT974/974B	es	1	WNT304



WNT922B



WNT932B



WNT944B



WNT954B



WNT974B

Πλακίδια cubyko KNX

		συσκ.	κωδικός
1 πλήκτρου	λευκό	1	WNT902B
	γκρι	1	WNT902
1 πλήκτρου με LED	λευκό	1	WNT912B
	γκρι	1	WNT912
1 πλήκτρου με θέση επιγραφής	λευκό	1	WNT922B
	γκρι	1	WNT922
1 πλήκτρου με σήμανση I/O	λευκό	1	WNT932B
	γκρι	1	WNT932
2 πλήκτρων	λευκό	1	WNT944B
	γκρι	1	WNT944
2 πλήκτρων με LED	λευκό	1	WNT954B
	γκρι	1	WNT954
2 πλήκτρων 1 ρολού	λευκό	1	WNT982B
	γκρι	1	WNT982
2 πλήκτρων με σήμανση I/O	λευκό	1	WNT964B
	γκρι	1	WNT964
2 πλήκτρων 2 ρολών	λευκό	1	WNT974B
	γκρι	1	WNT974

Φωτεινά πλαίσια

Χαρακτηριστικά:

- κατάλληλα μόνο για την επίτοιχη σειρά WNCx εκτός των διπλών και τριπλών πριζών σούκο

- κατάλληλα για τα επίτοιχα κουτιά WNA681x

	συσκ.	κωδικός
λευκό χαμηλής φωτεινότητας 230V - 0,3mA	1	WNA695
λευκό χαμηλής φωτεινότητας 12/24V - 0,3mA (12V) - 0,6mA (24V)	1	WNA696
μπλε υψηλής φωτεινότητας 230V - 5mA	1	WNA697
μπλε υψηλής φωτεινότητας 12/24V - 2,5mA (12V) - 5mA (24V)	1	WNA698



WNA695

Λυχνίες

Χαρακτηριστικά:

- διάρκεια ζωής min. 50.000h

- απαιτείται ουδέτερος για τους κωδ. WUZ691, WUZ696, WUZ699

	συσκ.	κωδικός
για φωτεινή λειτουργία / προσανατολισμού (σχήματος "I")		
λυχνία μπλε 230V - 0,4mA	1	WUZ690
λυχνία κόκκινη 230V - 0,8mA	1	WUZ695
λυχνία λευκή 24V - 0,4mA	1	WUZ697
λυχνία λευκή 230V - 0,4mA	1	WUZ698
λυχνία μπλε 12/24V - 2,5mA	1	WUZ692
για λειτουργία ένδειξης κατάστασης (σχήματος "L")		
λυχνία κόκκινη 230V - 0,75mA	1	WUZ691
λυχνία μπλε 230V - 0,4mA	1	WUZ696
λυχνία λευκή 230V - 0,4mA	1	WUZ699



WUZ698



WUZ695



WUZ691



WUZ696

Μεμβράνες στεγανοποίησης

	συσκ.	λευκό κωδικός	γκρι κωδικός
είσοδου 2 καλωδίων	10	WNA690B	WNA690
είσοδου καλωδίου ή σωλήνα	10	WNA691B	WNA691
με στυπιοθλίπτη M20 για την είσοδο 1 καλωδίου Ø7-14	1		WNA693
με 2 στυπιοθλίπτες M20 για την είσοδο 2 καλωδίων	1		WNA700
με στυπιοθλίπτη M20 για την είσοδο 1 καλωδίου	1		18163525
κάθετης σύνδεσης επίτοιχων κουτιών	10		WNA694



WNA690



WNA691



WNA693



WNA694




WNA700




18163525

Σύνδεση λυχνιών

WNA002, WNA002B, WNA021, WNA021B, WNA023, WNA023B,
WNA025, WNA025B, WNC021, WNC023, WNC025, WNE023,
WNE023B, WNE025, WNE025B



WNA003, WNA003B, WNC003




Αλέ-ρετούρ ένδειξης κατάστασης (απαιτείται ουδέτερος)

Συνδεσμολογία


WNA002, WNA002B

αλέ-ρετούρ φωτεινής λειτουργίας




WNA003, WNA003B, WNC003

αλέ-ρετούρ ένδειξης κατάστασης




WNA001, WNA002

αλέ-ρετούρ ένδειξης κατάστασης, υπάρχουσα καλωδίωση,
ένα μόνο σημείο ελέγχου




Αντιστρέψτε τη φορά
της λυχνίας
και συνδέστε τη
μεταξύ L και N




WNA695 - WNA696 - WNA697 - WNA698 - WNA699

φωτεινής λειτουργίας




λειτουργία ένδειξης κατάστασης



Συνδεσμολογία


WNA002, WNA010

συνδεσμολογία μεταγωγής (φωτεινή λειτουργία μόνο ο WNA002)



WNA023


μπουτόν ένδειξης κατάστασης



λυχνία ήδη συνδεδεμένη μεταξύ N / N

WNA023

μπουτόν φωτεινής λειτουργίας



συνδέστε τη λυχνία μεταξύ 1 / 2

Τεχνικές προδιαγραφές


		Φωτεινή λειτουργία			Λειτουργία ένδειξης κατάστασης		
		Λυχνία 230 V	Λυχνία 24 V	Σύνδεση	Λυχνία 230 V	Λυχνία 24 V	Σύνδεση
Διακόπτες							
Αλε-ρετούρ φωτεινός	WNA002x WNC002	WUZ690 μπλε WUZ695 κόκκινο WUZ698 λευκό	WUZ692 μπλε	2 / 1	WUZ691 κόκκινο WUZ696 μπλε WUZ699 λευκό	-	N / 2
Αλέ-ρετούρ ένδειξης κατάστασης (απαιτείται ουδέτερος)	WNA003x WNC003	WUZ690 μπλε WUZ695 κόκκινο WUZ698 λευκό	WUZ692 μπλε	2 / 1	WUZ691 κόκκινο WUZ696 μπλε WUZ699 λευκό	-	N / 2
Μπουτόν							
Φωτεινό	WNA021x WNC021x	WUZ690 μπλε WUZ695 κόκκινο WUZ698 λευκό	WUZ692 μπλε	2 / 1	-	-	-
Επιγραφής	WNA025x WNC025 WNE025x	WUZ690 μπλε WUZ695 κόκκινο WUZ698 λευκό	WUZ692 μπλε	2 / 1	-	-	-
Ένδειξης κατάστασης (απαιτείται ουδέτερος)	WNA023x WNC023 WNE023x	WUZ690 μπλε WUZ695 κόκκινο WUZ698 λευκό	WUZ692 μπλε	2 / 1	WUZ690 μπλε WUZ695 κόκκινο WUZ698 λευκό	WUZ692 μπλε	N / N

Κωδικοί με **έντονα** γράμματα: η λυχνία παρέχεται με το προϊόν

Κουτί επίτοιχο

Παρουσίαση

Προεγκοπή υγρασίας




Θέση κλέμας Wago

Προεγκοπή υγρασίας


Σπάστε την προεγκοπή με ένα κατσαβίδι. Το άνοιγμα επιτρέπει την απελευθέρωση της υγρασίας. Η στεγανότητα μειώνεται από IP55 σε IP44.

Στερέωση




Διαστάσεις

Επίτοιχα




Χωνευτά



Τοποθέτηση σε μετώπη

Χωνευτή







Hager Hellas AEBE

Μάτσα 7 - Κηφισιά

14564 Αθήνα

T: +30 210 620 3800

Αντώνη Τρίτση 15 - Πυλαία

57001 Θεσσαλονίκη

T: +30 2310 486 100

hager.gr