witty share

Découvrez les avantages de la borne



01
Type de prise T2S

02
Bornes à ressort

03
Kit compteur MID (option)

04
Grande espace pour le raccordement

05
Entrée de câble souple

06
Carte électronique de haute qualité

07
DIP switch pour modifier manuellement les phases: 1 ou 3 phases

08
Protection différentielle 6mA DC

09
Goulotte à l'arrière

hager

Solution de charge pour véhicules électriques et hybrides

pour applications résidentielles et tertiaires où la facturation et/ou la gestion des charges sont requises.

Caractéristiques techniques

witty share	XEV1R22T2	
Type de charge	Monophasé	Triphasé
Puissance	de 3,7 à 7kW	de 11 à 22kW
Tension et courant assigné	230 V AC - 32A	400 V AC - 32A
Alimentation	1x3G (10mm²)	1x5G (10mm²)
Montage	Mural ou sur pied	
Certification	Z.E. READY et E.V. READY 1.4	
Point de charge	1	
Accès	Libre ou accès par RFID	
Type de prise	Type T2S	
Protection IP et IK	IP55/IK10	
Protection 6mA DC	Integré	
Compteur MID	Optionnel, nécessaire pour la facturation	
Modem 4G	Optionnel	

Les avantages de witty share

01

Communicante avec le protocole OCPP 1.6 json (CPO)

02

Contrôle d'accès par RFID

03

ISO 15-118 Ready : reconnaissance automatique du véhicule

04

Compatible avec LLM* pour une gestion de charge

***Local Load Management**

05

Kit avec compteur MID (en option) en cas de facturation

06

Pièces détachées disponibles séparément

Hager Modulec NV/SA
Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
Tel. 02/529 47 11

hager.be