witty start

Découvrez les avantages de la borne



01
Type de prise T2S

02
Contact à clé integré

03
Protections différentielles 6mA DC integrées

04
Bornes à ressort

05
Grand espace pour le raccordement

06
Entrée de câble souple avec serre-câble

07
Goulotte à l'arrière

hager

Solution de charge pour véhicules électriques et hybrides pour applications résidentielles.

Caractéristiques techniques

witty start	XEV1K07T2	XEV1K22T2
Type de charge	Monophasé	Triphasé
Puissance	de 3,7 à 7kW	de 11 à 22kW
Tension et courant assigné	230 V AC - 32A	400 V AC - 32A
Alimentation	1x3G (10mm^2)	1x5G (10mm^2)
Montage	Mural ou sur pied	
Certification	Z.E. READY EN E.V. READY 1.4	
Point de charge	1	
Accès	Libre ou accès par clé	
Type de prise	Type T2S	
Protection IP et IK	IP55/IK10	
Protection 6mA DC	Integré	

Les avantages de witty start

01

Précâblée, après l'installation prêt à l'emploi.

02

Une gestion d'énergie dynamique.

03

Accès libre ou avec une clé.

04

Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis.

05

Raccordement flexible via le bas, l'arrière ou le dessus.

06

Pièces détachées disponibles séparément.

Hager Modulec NV
Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
Tel. 02/529 47 11

hager.be