

lumina

elektronika



Přehled nových produktů


hager



WXF113

Zásuvka USB nabíjecí

- napájení 230 V~ 50 Hz
- výstupní napětí 5 V=
- výstupní proud za provozu obě zásuvky max. 3 A
- spotřeba energie (v pohotovostním režimu) < 0,15 W
- připojovací svorky max. 2,5 mm
- provozní teplota -5 °C ... +35 °C
- se 2 zásuvkami USB
- pro nabíjení mobilních zařízení pomocí kabelu USB
- se šroubovými svorkami
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x



WXD112P

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+A, 3 A	1	**WXF112**
Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A	1	**WXF113**
Kryt nabíjecí USB zásuvky, bílá	1	**WXD112P**
Kryt nabíjecí USB zásuvky, stříbrná	1	**WXD112T**
Kryt nabíjecí USB zásuvky, černá	1	**WXD112C**



WXF051



WXD050P


Čidla pohybu

- pro instalaci do výšky 1,1 m
- čelní dosah 12 m
- s nastavením jasu, časového doběhu a citlivosti
- s ovládací tlačítkem na těle přístroje pro trvalé zapnutí/vypnutí
- WXF051 pro žárovky, halogenové žárovky (1 500 W), pro LED žárovky (400 W)
- WXF052 pro žárovky, halogenové žárovky (20-250 W), pro LED žárovky (3-70 W)
- s možností externího ovládání pomocí tlačítek
- WXF051 s možností rozšíření pokrytí o rozšiřující pohybové čidlo WXF054 (max. 5 ks)
- rozšiřující pohybové čidlo WXF054 lze provozovat samostatně se schodišťovým automatem (EMN001, EMS005)
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj čidla pohybu, 3vodičové zapojení (1500/400 W)	1	**WXF051**
Přístroj čidla pohybu, 2vodičové zapojení (250/70 W)	1	**WXF052**
Přístroj rozšiřujícího čidla pohybu	1	**WXF054**
Kryt čidla pohybu, bílá	1	**WXD050P**
Kryt čidla pohybu, stříbrná	1	**WXD050T**
Kryt čidla pohybu, černá	1	**WXD050C**



WXF062



WXD062P

Otočný stmívač

- napájení 230 V~ 50 Hz
- žárovky a halogenové žárovky 230 V - 20 ... 250 W
- stmívatelné konvenční transformátory - 20 ... 250 VA
- elektronické transformátory - 20 ... 250 VA
- stmívatelné LED žárovky 230 V - 3 ... 50 W
- motory ventilátorů max. 70 W
- délka kabelu k ext. tl. max. 50 m
- délka kabelů k zátěži max. 100 m
- s pozvolným startem šetřícím světlo
- se vstupem pro externí spínač NO
- s pamětí pro přepínání jasu
- možnost nastavení minimálního jasu
- nastavení pomocí fázového stmívání v závislosti na typu zátěže
- elektronická ochrana proti zkratu a přetížení a ochrana proti přetížení
- s možností připojení nulového vodiče
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x


Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj otočného stmívače	1	**WXF062**
Kryt otočného stmívače, bílá	1	**WXD062P**
Kryt otočného stmívače, stříbrná	1	**WXD062T**
Kryt otočného stmívače, černá	1	**WXD062C**

Dotykový stmívač

- napájení 230 V~ 50 Hz
- žárovky a halogenové žárovky 230 V - 20 ... 250 W
- stmívatelné konvenční transformátory - 20 ... 250 VA
- elektronické transformátory - 20 ... 250 VA
- stmívatelné LED žárovky 230 V - 3 ... 50 W
- rychlost stmívání 0 ... 100 % - cca. 4 s
- délka kabelu k ext. tl. max. 50 m
- délka kabelů k zátěži max. 100 m
- s pozvolným startem šetřícím světlo
- se vstupem pro externí spínač NO
- s pamětí pro přepínání jasu
- možnost nastavení minimálního jasu
- nastavení pomocí fázového stmívání v závislosti na typu zátěže
- elektronická ochrana proti zkratu a přetížení a ochrana proti přetížení
- s možností připojení nulového vodiče
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x



WXF063


WXD063P


Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj dotykového stmívače	1	**WXF063**
Kryt dotykového stmívače, bílá	1	**WXD063P**
Kryt dotykového stmívače, stříbrná	1	**WXD063T**
Kryt dotykového stmívače, černá	1	**WXD063C**

HDMI zásuvka

- maximální rozlišení 4096 x 2160 px, 60 Hz
- standard HDMI 2.0
- průchozí zásuvka
- přímý vstup

Doporučujeme používat instalační krabice pro elektronická zařízení se zvýšenou hloubkou, aby bylo možné kabely správně uspořádat.

- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x


WXF633

WXD202P

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj zásuvky HDMI	1	**WXF633**
Krytka datové zásuvky, bílá	1	**WXD202P**
Krytka datové zásuvky, stříbrná	1	**WXD202T**
Krytka datové zásuvky, černá	1	**WXD202C**

Prostorový termostat

- napájení 230 V~ 50 Hz
- spínací proud 8 A AC1
- rozsah regulace teploty 5 ... 30 °C
- přesnost ± 0,7 °C pro 8 A
- provozní teplota 0 °C ... 50 °C
- noční útlum
- vytápění/klimatizace -3 °C/+3 °C
- nutný neutrální vodič
- ovládací knoflík s omezením rozsahu teploty
- pro vytápění nebo klimatizaci
- s přepínačem provozních režimů vypnuto/ spuštěno/zapnuto
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x


WXF315




WXD315P

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj prostorového termostatu	1	**WXF315**
Krytka prost. termostatu, bílá	1	**WXD315P**
Krytka prost. termostatu, stříbrná	1	**WXD315T**
Krytka prost. termostatu, černá	1	**WXD315C**



WXF080




WXD080P


Žaluziový spínač RF

- napájení 230 V~ 50 Hz
- spotřeba energie (stand-by) < 0,1 W
- doba přepnutí pro změnu směru jízdy 0,6 s
- spínací proud pro cos ϕ = 0,6 max. 2,1 A
- délka k ext. ovl. max. 50 m
- délka k zátěži max. 100 m
- počet ext. jednotek: neomezený
- dosah signálu Bluetooth max. 10 m
- s prodlužovacím vstupem 230 V pro ovládání nahoru/dolů
- pro individuální ovládání
- možnost skupinového ovládání pomocí mechanického spínače NO
- další funkce pomocí aplikace Hager Mood: Funkce párty, týdenní časovač atd.
- možnost ovládání prostřednictvím aplikace Hager Mood
- aplikace Hager Mood podporuje zařízení Apple iOS 8 a zařízení se systémem Android od verze 5.1.
- je kompatibilní s Bluetooth verze 4.2 nebo vyšší.
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj žaluziového spínače, BT	1	**WXF080**
Kryt žaluziového spínače, BT, bílá	1	**WXD080P**
Kryt žaluziového spínače, BT, stříbrná	1	**WXD080T**
Kryt žaluziového spínače, BT, černá	1	**WXD080C**



WXF070




WXD070P

Dotykový stmívač RF

- napájení 230 V~ 50 Hz
- spotřeba energie (stand-by) < 0,2 W
- žárovky a halogenové žárovky 230 V: 20 ... 275 W
- stmívatelné konvenční transformátory: 20 ... 300 VA
- elektronické transformátory: 20 ... 300 VA
- stmívatelné LED žárovky 230 V (cut-on): 3 ... 55 W
- stmívatelné LED žárovky 230 V (cut-off): 3 ... 200 W
- max. počet LED žárovek: 10
- dosah signálu Bluetooth max. 10 m
- se vstupem pro externí spínač NO nebo přepínač
- s pamětí pro přepínání jasu
- možnost nastavení minimálního jasu
- stavová LED dioda
- komunikace Bluetooth
- další funkce pomocí aplikace Hager Mood
- nastavení pomocí fázového řezání nebo ořezávání v závislosti na typu zátěže
- elektronická ochrana proti zkratu, přetížení a ochrana proti přetížení
- s možností připojení nulového vodiče
- možnost ovládání prostřednictvím aplikace Hager Mood
- aplikace Hager Mood podporuje zařízení Apple iOS 8 a zařízení se systémem Android od verze 5.1.
- je kompatibilní s Bluetooth verze 4.2 nebo vyšší.
- k montáži je nutná montážní sada WL252x nebo WL253x

Popis	Ks/bal.	45 x 45 mm Obj. č.
Přístroj dotykového spínače, BT	1	**WXF070**
Kryt dotykového spínače, BT, bílá	1	**WXD070P**
Kryt dotykového spínače, BT, stříbrná	1	**WXD070T**
Kryt dotykového spínače, BT, černá	1	**WXD070C**



WL2520

Adaptér pro elektronické přístroje 45 x 45 mm

- pro rámečky soul/intense a passion

Popis	Černá Obj. č.	Stříbrná Obj. č.	Bílá Obj. č.
Adaptér pro elektronické přístroje 45 x 45 mm soul/intense	**WL2523**	**WL2522**	**WL2520**
Adaptér pro elektronické přístroje 45 x 45 mm passion	**WL2533**	**WL2532**	**WL2530**