

Eclisses pré-montées,
auto-mise à la terre (aluminium)
et un design uniforme – GT55 et
ecoline45 simplifient chaque
étape de l'installation.

Une installation plus rapide, plus
intelligente et plus efficace.



Hager Modulec S.A.
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique

hager.be

Système de goulottes et multiprises

Facile à poser.
Difficile à égaler.

GT55 et ecoline45 facilitent
l'installation



1234567890

Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Better buildings
Better tomorrows **:hager**

Goulotte GT55

Solution de goulotte intelligente, sûre et polyvalente pour chaque installation

Le modèle GT55 allie vitesse, fiabilité et flexibilité. Conçu pour les professionnels, il garantit une installation sans effort ainsi qu'une sécurité et des performances à long terme.

Matière

PVC – économique et polyvalent

Aluminium – durable avec auto-mise à la terre sûre

Faible dégagement de fumée et sans halogène pour plus de sécurité

Installations plus rapides

Eclisses intégrées – alignement précis et connexion parfaite des goulottes

Montage facile du couvercle – le couvercle reste en place et ne glisse pas dans la goulotte

Les embouts montés par l'avant – inutile de retirer le couvercle, même à côté des murs

Profondeur de 55 mm pour un espace de câblage confortable.



Sécurité renforcée

Le système d'auto-mise à la terre (aluminium uniquement) garantit une mise à la terre efficace sans effort supplémentaire

Certification IK08 / IK09 – pour une résistance exceptionnelle aux chocs

Résistance à l'arrachement – la rigidité de la goulotte garantit une fixation solide de la prise de courant

Options flexibles

3 matières, 3 couleurs, 6 versions en PVC blanc

Plus grande variation d'angle – angles intérieurs de 82° à 140°, angles extérieurs de 70° à 140°

Solutions personnalisées – dimensions, couleurs et goulottes pré-équipées disponibles sur demande

Tailles (PVC blanc)
50 mm, 90 mm,
130 mm, 160 mm,
190 mm

Couleurs
Blanc : PVC et sans halogène
Noir : PVC
Aluminium : métal alu anodisé



Pour plus d'informations, rendez-vous sur : hager.com/fr-be

Multiprises ecoline45

La connectivité simplifiée

Notre gamme de multiprises ecoline45 offre une flexibilité maximale avec un véritable système Plug & Play. Conçus pour les électriciens, ces produits garantissent des installations sûres, rapides et fiables, sans câblage complexe.

Système Plug & Play

Solution prête à l'emploi – il suffit de l'enclipser

Aucun câblage ni outil supplémentaire requis

Sûr – il fait vraiment gagner du temps

Disponibles en sept couleurs :

Blanc, noir, aluminium, rouge, vert, bleu et orange

Disponibles en version **simple, double** et **triple**



Sûr et éprouvé

Qualité optimale pour des performances durables

Installation ultra-rapide

- **Les prises de courant Plug & Play** s'enclipsent directement dans la goulotte GT55
- **Connexion et déconnexion faciles** – les leviers sont adaptés aux câbles rigides et souples

Solution permettant de gagner du temps

- **Les connecteurs rapides** permettent une connexion sûre sans câblage
- **Serre-câbles** sur les prises de courant pour une connexion des câbles sécurisée