


Typové rozvaděče – sestavy

Transparentní dveře	Produkty Hager													
Typový klíč:	CDA225D	CDA425D	MBN110	MBN116	MBN316	SPN115	SPN415	ERC125	VF112TD	VF212TD	VF312TD	VS112TD	VS212TD	VS312TD
VF-112-1F-TD	1		2	4					1					
VF-212-3F-TD		1	4	6	1					1				
VF-312-3F-TD		2	5	11	2						1			
VF-112-1F-TD-SP	1		2	4		1			1					
VF-212-3F-TD-SP		1	4	6	1		1			1				
VF-312-3F-TD-SP		2	5	11	2		1				1			
VF-112-1F-TD-ST	1		2	4				1	1					
VF-212-3F-TD-ST		1	4	6	1			1		1				
VF-312-3F-TD-ST		2	5	11	2			1			1			
VF-112-1F-TD-SP-ST	1		2	4		1		1	1					
VF-212-3F-TD-SP-ST		1	4	6	1		1	1		1				
VF-312-3F-TD-SP-ST		2	5	11	2		1	1			1			
VS-112-1F-TD	1		2	4								1		
VS-212-3F-TD		1	4	6	1								1	
VS-312-3F-TD		2	5	11	2									1
VS-112-1F-TD-SP	1		2	4		1						1		
VS-212-3F-TD-SP		1	4	6	1		1						1	
VS-312-3F-TD-SP		2	5	11	2		1							1
VS-112-1F-TD-ST	1		2	4				1				1		
VS-212-3F-TD-ST		1	4	6	1			1					1	
VS-312-3F-TD-ST		2	5	11	2			1						1
VS-112-1F-TD-SP-ST	1		2	4		1		1				1		
VS-212-3F-TD-SP-ST		1	4	6	1		1	1					1	
VS-312-3F-TD-SP-ST		2	5	11	2		1	1						1

Typový klíč rozvaděčů:



Produkty v typovém rozvaděči

Kód	Popis výrobku
CDA225D	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A
CDA425D	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A
ERC125	Stykač 25A, 1S, 230V~50/60Hz
MBN110	Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA
MBN116	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
MBN316	Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA
SPN115	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól.
SPN415	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól.
VF112PD	Rozvodnice golf zapuštěná, 1 řadá, plná dvířka, 12mod.
VF112TD	Rozvodnice golf zapuštěná, 1 řadá, transparentní dvířka, 12mod.
VF212PD	Rozvodnice golf zapuštěná, 2 řadá, plná dvířka, 24mod.
VF212TD	Rozvodnice golf zapuštěná, 2 řadá, transparentní dvířka, 24mod.
VF312PD	Rozvodnice golf zapuštěná, 3 řadá, plná dvířka, 36mod.
VF312TD	Rozvodnice golf zapuštěná, 3 řadá, transparentní dvířka, 36mod.
VS112PD	Rozvodnice golf nástěnná, 1 řadá, plná dvířka, 12mod.
VS112TD	Rozvodnice golf nástěnná, 1 řadá, transparentní dvířka, 12mod.
VS212PD	Rozvodnice golf nástěnná, 2 řadá, plná dvířka, 24mod.
VS212TD	Rozvodnice golf nástěnná, 2 řadá, transparentní dvířka, 24mod.
VS312PD	Rozvodnice golf nástěnná, 3 řadá, plná dvířka, 36mod.
VS312TD	Rozvodnice golf nástěnná, 3 řadá, transparentní dvířka, 36mod.
VU12NE	Rozvodnice volta zapuštěná, 1 řadá, 12 mod.
VU24NE	Rozvodnice volta zapuštěná, 2 řadá, 24 mod.
VU36NE	Rozvodnice volta zapuštěná, 3 řadá, 36 mod.