


Κάθετη γεφύρωση υλικών ράγας

NEO

Μπάρες κάθετης γεφύρωσης

Οι νέες μπάρες κάθετης γεφύρωσης επιτρέπουν την ηλεκτρική σύνδεση υλικών προστασίας ράγας μεταξύ διαδοχικών σειρών. Ο συνδυασμός τους με τις διχαλωτές μπάρες οριζόντιας γεφύρωσης παρέχει μία ενιαία και τακτοποιημένη λύση εσωτερικής καλωδίωσης σε όλους τους οικιακούς πίνακες διανομής της Hager.



:hager

Περονωτές μπάρες κάθετης γεφύρωσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ονομαστικό ρεύμα 63A
 - Ονομαστική τάση AC 230/415V
 - Συχνότητα 50 – 60Hz
 - Αντοχή σε υπέρταση 4kV
 - Ονομαστική τάση μόνωσης 500V~
 - Αντίσταση βραχυκυκλώματος 6kA
- Βαθμός ρύπανσης 1
 - Κατηγορία υπέρτασης III
 - Απόσταση μεταξύ των σειρών 125mm
 - Διατομή καλωδίου: έως 16mm²
 - Χρώμα: RAL 7035



KCL368L

Περονωτές μπάρες κάθετης γεφύρωσης 3P


γεφύρωση	ρεύμα	διατομή (mm²)	σειρές γεφύρωσης	στοίχαια	συσκ.	κωδικός
3P	63A	16	2 σειρές	3■	1	KCL363L
			3 σειρές	3■	1	KCL368L



KCF668L

Περονωτές μπάρες κάθετης γεφύρωσης 3P+N

γεφύρωση	ρεύμα	διατομή (mm²)	σειρές γεφύρωσης	στοίχαια	συσκ.	κωδικός
3P+N	63A	16	2 σειρές	4■	1	KCF663L
			3 σειρές	4■	1	KCF668L



KDN363A



KDN363F



KDN450D

Διχαλωτές μπάρες οριζόντιας γεφύρωσης

Χαρακτηριστικά:

- οριζόντια γεφύρωση υλικών προστασίας ράγας
- συνδυάζονται με τις περονωτές μπάρες κάθετης γεφύρωσης

γεφύρωση	ρεύμα	διατομή (mm²)	στοίχαια	συσκ.	κωδικός
3P σε 3P	63A	10	12■	25	KDN363A
			57■ (1m)	10	KDN363B
	80A	16	12■	10	KDN380A
			57■ (1m)	10	KDN380B
3P+N σε 3P	63A	10	12■	5	KDN363F
3P+N σε 1P+N	63A	16	12■	1	KDN450D
			54■	1	KDN450E



KZN023


Εξαρτήματα

	συσκ.	κωδικός
πλάγια καλύμματα για διχαλωτές μπάρες	10	KZN023

Μπάρες κάθετης γεφύρωσης 3P+N (για απόσταση μεταξύ μπαρών: 125mm)




KCF663L




KCF668L

Οριζόντια γεφύρωση 3P+N σε 3P




KDN363F 3P+N σε 3P, 10mm², 12■

Μπάρες κάθετης γεφύρωσης 3P (για απόσταση μεταξύ μπαρών: 125mm)




KCL363L



KCL368L

Οριζόντια γεφύρωση 3P σε 3P



KDN363A 3P σε 3P, 10mm², 12■
KDN363C 3P σε 3P, 10mm², 24■
KDN380A 3P σε 3P, 16mm², 12■
KDN380B 3P σε 3P, 16mm², 57■ (1m)



Hager Hellas AEBE

Μάτσα 7 - Κηφισιά
14564 Αθήνα
Τ: 210 620 3800

Αντώνη Τρίτση 15 - Πυλαία
57001 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 486 100

hager.gr