

Rozwiązanie 2w1

volta.hybrid

Rozdzielnica hybrydowa volta - nowy standard w instalacjach mieszkaniowych.

Innowacyjna rozdzielnica, stworzona z myślą o małych instalacjach, która łączy funkcjonalność, wszechstronność i nowoczesny design. Oparta na sprawdzonych obudowach volta, dostępna jest aż w 7 wariantach, co pozwala idealnie dopasować produkt do Twoich potrzeb!

W ofercie znajdziesz zarówno rozdzielnice podtynkowe, od 1 do 3 rzędów na aparaturę modułową, jak i rozdzielnice natynkowe z 2 lub 3 rzędami. Pozostała przestrzeń w każdej rozdzielnicy, została zaplanowana z myślą o montażu połączeń i urządzeń multimedialnych, co gwarantuje wygodę i porządek w każdej instalacji.

Wszystkie modele hybrydowych rozdzielnic volta wyposażone są w gniazda zasilające 230V, co czyni je kompletnym rozwiązaniem dla każdego domu i mieszkania. Wypróbuj volta.hybrid - idealne połączenie technologii i designu!

Wszystkie hybrydowe rozdzielnice volta w standardzie wyposażone są w wentylowane drzwi, co zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i bezpieczne działanie instalacji. W wersjach natynkowych możesz dodatkowo wybrać wentylowane drzwi plastikowe, które nie tylko świetnie prezentują się wizualnie, ale także wspierają lepszą przepuszczalność sygnału WLAN.



Twoje korzyści:

- niewielkie zapotrzebowanie na miejsce,
- estetyczne rozwiązanie: kompletna rozdzielnica elektryczna i multimedialna w jednej obudowie,
- zmniejszony nakład pracy montażowej w porównaniu pracy nad dwoma osobnymi rozdzielnicami,
- siedem standardowych wariantów dostosowanych do różnych wymagań instalacji,
- podział za pomocą przegrody na część elektryczną i multimedialną,
- doskonałe rozwiązanie do nowego budownictwa, modernizacji oraz małych przestrzeni mieszkaniowych.

Dane techniczne:

Na podstawie rozdzielnicy 5-rzędowej

- wersja natynkowa oraz podtynkowa, do wyboru z dwoma rzędami na rozdział obwodów elektrycznych i trzema rzędami na urządzenia multimedialne, lub trzema rzędami na rozdział obwodów elektrycznych i dwoma na urządzenia multimedialne,
- płyta montażowa z tworzywa z uchwytami na urządzenia VZ02MM, przeznaczona do montażu komponentów multimedialnych,
- przegroda z wbudowanym gniazdem zasilającym,
- jedno gniazdo 230V w standardzie (drugie gniazdo VZ00HD dostępne jako opcjonalna rozbudowa),
- drzwi z otworami wentylacyjnymi dla optymalnego odprowadzania ciepła, dostępne w standardzie: do wyboru z tworzywa sztucznego (dla lepszego przesyłu sygnału WLAN) lub z blachy stalowej,
- specjalnie zaprojektowany, oszczędzający miejsce 6-portowy patch panel w wyjątkowo kompaktowej formie dostępny jako akcesorium.

volta.hybrid

- Wielkość: 5-rzędowa, dostępna w wersji natynkowej oraz podtynkowej (UP)
- W zależności od wersji: dwa lub trzy rzędy na rozdział obwodów elektrycznych oraz trzy lub dwa rzędy na urządzenia multimedialne
- Wykonanie zgodne z normami, dzięki dołączonej przegrodzie
- Przegroda wyposażona w jedno gniazdo zasilające i jedną zaślepkę (z możliwością rozbudowy o drugie gniazdo)

- Zawiera uchwyt na urządzenia multimedialne VZ02MM
- Patch panel FZ06MMO możliwy do zamontowania opcjonalnie
- Zaciski PE/N-QuickConnect oraz śrubowe z ochroną przed dotykiem w standardzie (tak, jak w standardowych rozdzielnicach elektrycznych)

Rozdzielnica podtynkowa

- Z uchwytami do urządzeń multimedialnych, gniazdem zasilającym 230V AC oraz uchwytami podtrzymującymi przewody, drzwi wentylowane z tworzywa.

| Produkt | Charakterystyka | Wymiary | Opak. | Nr kat. |
|--|-----------------|-----------|-------|-----------------|
| Rozdzielnica podtynkowa 3x płyta montażowa | 1x12 mod. | 880 x 348 | 1 | VU601PLH |
| Rozdzielnica podtynkowa 2x płyta montażowa | 2x12 mod. | 880 x 348 | 1 | VU602PLH |
| Rozdzielnica podtynkowa 1x płyta montażowa | 3x12 mod. | 880 x 348 | 1 | VU603PLH |



VU601PLH

Rozdzielnica natynkowa

- Z uchwytami do urządzeń multimedialnych, gniazdem zasilającym 230V AC oraz uchwytami podtrzymującymi przewody, drzwi wentylowane stalowe.

| Produkt | Charakterystyka | Wymiary | Opak. | Nr kat. |
|---|-----------------|-----------|-------|------------------|
| Rozdzielnica natynkowa 2x płyta montażowa | 2x12 mod. | 765 x 305 | 1 | ★VA602NWH |
| Rozdzielnica natynkowa 1x płyta montażowa | 3x12 mod. | 765 x 305 | 1 | ★VA603NWH |



VA602NWH

Rozdzielnica natynkowa

- Z uchwytami do urządzeń multimedialnych, gniazdem zasilającym 230V AC oraz uchwytami podtrzymującymi przewody, drzwi wentylowane z tworzywa.

| Produkt | Charakterystyka | Wymiary | Opak. | Nr kat. |
|---|-----------------|-----------|-------|------------------|
| Rozdzielnica natynkowa 2x płyta montażowa | 2x12 mod. | 765 x 305 | 1 | ★VA602WWH |
| Rozdzielnica natynkowa 1x płyta montażowa | 3x12 mod. | 765 x 305 | 1 | ★VA603WWH |



VA602WWH