


**Certificazioni:** EN 60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.


Il simbolo riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).



## IP40 STD 04 GRI



4 moduli  
Colore grigio RAL 7035  
Potenza dissipabile 9 W  
Confezionamento 34 (34x1)p  
**Dotazione standard:**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro




Codice B04000

## IP40 STD 08 GRI



8 moduli  
Colore grigio RAL 7035  
Potenza dissipabile 18 W  
Confezionamento 18 (18x1)p  
**Dotazione standard:**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (4 moduli)




Codice B04002

## IP40 STD 12 GRI



12 moduli (n° moduli reale 13)  
Colore grigio RAL 7035  
Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
Potenza dissipabile 29 W  
Confezionamento 10 (10x1)p  
**Dotazione standard:**  
- 1 etichetta moduli  
- 1 etichetta quadro  
- 1 coprimoduli (6 moduli)




Codice B04010

**Certificazioni:**  EN 60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

Il simbolo  riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante l'isolamento completo (EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori (tappi copriviti, staffe di fissaggio).




**IP40 STD 18 GRI**

18 moduli (n° moduli reale 19)  
 Colore grigio RAL 7035  
 Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
 Potenza dissipabile 44 W  
 Confezionamento 5 (5x1)p  
**Dotazione standard:**  
 - 1 etichetta moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04011




**IP40 STD 24 GRI**

24 moduli (n° moduli reale 13x2)  
 Colore grigio RAL 7035  
 Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
 Potenza dissipabile 45 W  
 Confezionamento 5 (5x1)p  
**Dotazione standard:**  
 - 2 etichette moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 2 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04020




**IP40 STD 36 GRI**

36 moduli (n° moduli reale 19x2)  
 Colore grigio RAL 7035  
 Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
 Potenza dissipabile 62 W  
 Confezionamento 1p  
**Dotazione standard:**  
 - 2 etichette moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 3 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04021



**IP40 STD 54 GRI**

54 moduli (n° moduli reale 19x3)  
 Colore grigio RAL 7035  
 Fondo predisposto per morsetteria cod. B05168  
 Potenza dissipabile 65 W  
 Confezionamento 1p  
**Dotazione standard:**  
 - 3 etichette moduli  
 - 1 etichetta quadro  
 - 4 coprimoduli (6 moduli)



Codice B04022