


Technische eigenschappen


	EE83x - EE82x	EE86x - EE85x EE87x - EE84x	EE805A - EE804A	EE883
voedingsspanning	230 V~ AC	230 V~ AC	230 V~ AC	230 V~ AC
frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
instelling van de lichtsterktedrempel	5 tot 1000 lux	5 tot 1000 lux	5 tot 1000 lux	2 tot 2000 lux
instelling van de tijdvertraging	5 s. tot 15 min.	5 s. tot 15 min. of 30 min. met IR-afstandsbediening	5 s. tot 30 min.	5 s. tot 15 min.
uitgang	geen potentiaalvrij contact	potentiaalvrij contact	geen potentiaalvrij contact	potentiaalvrij contact
onderbrekingsvermogen	10 A	10 A	10 A	10 A
- 230 V~ gloeilampen	1500 W	2300 W	2300 W	2300 W
- 230 V~ halogeenlampen	1500 W	2300 W	2300 W	2300 W
- halogeenlampen met fero. voorschakelaar	1500 VA	1500 VA	1500 VA	1500 VA
- halogeenlampen met elektro. voorschakelaar	1500 VA	1500 VA	1500 VA	1500 VA
- ongecompenseerde TL-verlichting	1000 W	1000 W	1000 W	1200 W
- gecompenseerde TL-verlichting	290 W C = 32 µF (C1)	400 W C = 32 µF (C1)	1000 W	-
- TL-lampen met elektr. voorschakelaar	580 W	580 W	1000 W	580 W
- compacte TL lampen en LED (230 V~)	10 x 20 W	20 x 20 W	20 x 20 W	20 x 20 W
aansluitcapaciteit	1 tot 1,5 mm ²	1 tot 1,5 mm ²	1 tot 2,5 mm ²	1 tot 1,5 mm ²
beschermingsgraad	IP55	IP55	IP21, IK04	IP54
werkingstemperatuur	-20 °C tot + 55 °C	-20 °C tot + 55 °C	-5 °C tot + 45 °C	-20 °C tot +50 °C
HF frequentie	-	-	-	5,8 Ghz +/- 0,075 Ghz
afmetingen (L x b x h) in mm	voor 200° 140° 83 x 97 x 127 voor 360° 91 x 139 x 153	91 x 139 x 153	opbouw: Ø 105 inbouw: Ø 85	opbouw: Ø 125,5 x 51

Aansluiting

EE83x - EE82x



EE87x - EE86x - EE85x - EE84x



parallelmontage

