


Afmetingen


Ref	Kalibers	Vermogen	Nauwkeurigheid % Klasse 1
SRA00505	50 A	1,5 VA	1 %

Voor baar 20 x 10, 15 x 15 mm max. en voor kabel Ø 20 mm max.




Ref	Kalibers	Vermogen	Nauwkeurigheid % Klasse 1
SRA01005	100 A	2,5 VA	1 %
SRA01505	150 A	2,5 VA	1 %
SRA02005	200 A	2,5 VA	1 %
SRA02505	250 A	2,5 VA	1 %
SRC04005	400 A	5 VA	1 %
SRC06005	600 A	5 VA	1 %

Voor baar 30 X 10, 25 x 15, 20 x 20 mm max. en
voor kabel Ø 28 mm max.



Ref	Kalibers	Vermogen	Nauwkeurigheid % Klasse 1
SRI03005	300 A	5 VA	1 %

Voor baar 40 x 12 mm max. en voor kabel Ø 28 mm max.




Technische karakteristieken

Primaire stroom	$I_n = 50$ tot 2000 A (volgens het model)
Stroom aan secundaire	0-5 A
Frequentie	50/60 Hz
Permanente toegelaten overbelasting	$1,2 \times I_n$
Werkings temperatuur	-5 °C tot +40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +40 °C
Isolatieklasse volgens IEC 60085	E
Beschermingsindex van het omhulsel	IP20
Aansluitingscapaciteit	1,5 tot 6 mm ² stijf 1 tot 4 mm ² soepel


Ref	Kalibers	Vermogen	Nauwkeurigheid % Klasse 1
SRD08005	800 A	5 VA	1 %
SRD10005	1000 A	5 VA	1 %
SRD15005	1500 A	5 VA	1 %

Voor baar 60 x 10 mm of 50 x 30 mm max.
en voor kabel Ø 45 mm max.



Ref	Kalibers	Vermogen	Nauwkeurigheid % Klasse 1
SRE20005	2000 A	15 VA	1 %

Voor baar 80 x 10, 60 x 30 mm max. en voor kabel Ø 60 mm max.




Technische karakteristieken

Karakteristieken SRT0xxx5A en SRT0xxx5B

Kaliber prim./sec.	Nauwkeurigheid	Vermogen	Max. lengte v. d. aansluitkabel in m	max. Ø v.d. kabel in mm	Type
63/5 A	3% Cl.3	0,7 V A	1,5	Ø 18,5	SC1
80/5 A	3% Cl.3	0,7 V A	1,5	Ø 18,5	SC1
100/5 A	1% Cl.1	0,7 V A	1,5	Ø 18,5	SC1
125/5 A	1% Cl.1	0,7 V A	2	Ø 18,5	SC1
160/5 A	1% Cl.1	0,7 V A	2	Ø 18,5	SC1
200/5 A	1% Cl.1	0,7 V A	2	Ø 18,5	SC1
250/5 A	1% Cl.1	0,7 V A	2	Ø 18,5	SC1
400/5 A	1% Cl.1	2,2 V A	2	Ø 28,5	SC2
500/5 A	1% Cl.1	2,2 V A	2	Ø 28,5	SC2

Afmetingen

Afmetingen SRT0xxx5A



Afmetingen SRT0xxx5B

