

Interruttori orari

# È ora di cambiare

:hager  **BOCCHIOTTI**



## L'inizio di una nuova era.

Know-how tecnico, esperienza pluridecennale e attenzione costante alle esigenze dei nostri clienti. Gli interruttori orari coniugano tutte queste qualità per facilitare ulteriormente l'installazione e la messa in servizio in futuro.

La gamma combina le funzioni e le modalità necessarie per la moderna automazione di edificio e offre la possibilità di impostare i programmi orari anche tramite app.

Questo non solo ti permette di risparmiare tempo, ma garantisce anche la massima flessibilità nella programmazione oraria personalizzata.

Risparmiare tempo significa inoltre scegliere velocemente il dispositivo che meglio risponde alle proprie esigenze.

L'offerta è ben ottimizzata perché comprende solo 4 referenze che, grazie alla tecnologia a bordo, permettono l'implementazione di performance elevate senza dover rinunciare ad alcuna caratteristica o funzione.

**Per te, con te.**

I vantaggi in breve

# Facili. Convincenti. Sicuri.

Gli interruttori orari ti consentono di eseguire le operazioni di commutazione oraria in modo rapido e con una maggiore flessibilità, grazie a una tecnologia all'avanguardia.



## Più soluzioni e varianti

Grazie alla maggiore funzionalità e ad una gamma di prodotti ottimizzata, potrai scegliere facilmente l'interruttore orario più adatto ad ogni tua esigenza.



## Installazione più rapida

La possibilità di programmare l'interruttore orario prima dell'installazione ti offre la massima flessibilità nella personalizzazione della programmazione oraria.



## Messa in servizio senza contrattempi

Grazie alle funzioni di programmazione estese presenti nell'app, in pochi secondi, puoi creare le programmazioni orarie personalizzate direttamente con il tuo smartphone o tablet. L'app è compatibile con iOS (versione 8 e successive) e Android (versione 5.1 e successive).



## Compatibilità con i sensori crepuscolari

Attiva o disattiva i tuoi programmi in base al valore di luminosità impostato tramite il sensore crepuscolare disponibile separatamente.




## Programmazione facile e comoda

L'app permette di visualizzare chiaramente lo stato dei dispositivi, consentendoti di configurare, programmare e gestire con facilità e comodità gli interruttori orari.



## Coordinate gps accurate

L'invio dei dati geografici esatti (gps) all'interruttore automatico avviene tramite app premendo un semplice tasto. Il sistema riceverà tutti i dati necessari per l'utilizzo in modalità astronomica. In contemporanea, verranno inviati i dati relativi anche al calendario locale (feste nazionali e vacanze scolastiche) attivando la funzione automatica per controllare le eccezioni.



## Flessibilità di programmazione evoluta

Hai la possibilità di preparare, configurare e modificare i programmi orari sia nel luogo dell'installazione sia comodamente da casa o dall'ufficio utilizzando l'app. Sarà poi possibile scaricare rapidamente nell'interruttore orario, tramite Bluetooth, tutte le programmazioni precedentemente create.



## Massima protezione dei dati

L'archiviazione dei dati relativi alla programmazione avviene in modalità sicura direttamente dall'app al cloud di Hager. Tramite myHager, potrai successivamente condividere i dati con i colleghi o trasferirli ai tuoi clienti.



## Controllo sicuro delle correnti di spunto elevate

Grazie alla commutazione zero-crossing integrata, le correnti di spunto elevate dei LED non sono più un problema. Questo approccio protegge i contatti e garantisce una durata di vita maggiore dei nostri interruttori orari.

Gamma interruttori orari

# I nostri interruttori orari

Gli interruttori orari EGN100, EGN200 ed EGN400 combinano tutte le funzioni di un moderno interruttore orario.

Per le operazioni di commutazione oraria settimanale meno complesse, l'EGN103 offre una soluzione a un canale semplice ed economica.

**EGN103**



Interruttore orario digitale  
settimanale, 1 canale

**EGN100**



Interruttore orario digitale  
multifunzione con Bluetooth,  
1 canale

## EGN200



Interruttore orario digitale multifunzione con Bluetooth, 2 canali

## EGN400



Interruttore orario digitale multifunzione con Bluetooth, 4 canali

# Accessori per gli interruttori orari

I nostri interruttori orari sono la soluzione ideale per implementare in modo efficace operazioni di commutazione oraria semplici o complesse. In aggiunta al prodotto singolo, c'è la possibilità di ordinare delle sonde di luminosità per implementare la funzione crepuscolare sui dispositivi multifunzione.

La chiave di programmazione Bluetooth EGN003 consente di effettuare la programmazione oraria dell'EGN103 tramite l'app Hager Mood.

## EGN003



Chiave di programmazione Bluetooth per EGN103

## EEN003



Sensore crepuscolare separato, a parete

## EEN002



Sensore crepuscolare separato, a incasso

## EEN003W



Sensore crepuscolare separato, a parete wireless

## Chiave Bluetooth

La chiave Bluetooth deve essere inserita nell'apposita apertura presente sul fronte dell'interruttore orario digitale EGN103



## Sensore crepuscolare ad incasso

La sonda di luminosità da incasso può essere collegata a tutti gli interruttori orari multifunzione ed è già dotata di cavo bipolare di connessione



## Sensore crepuscolare a parete

Anche la sonda di luminosità da parete può essere collegata a tutti gli interruttori orari multifunzione tramite un normale cavo bipolare




# Programmazione tramite app



Con l'app Hager Mood la programmazione del dispositivo è completamente indipendente da dove ti trovi fisicamente. Se lo desideri, puoi comodamente creare o modificare un programma da casa o mentre sei nel tuo ufficio.

Successivamente e in qualsiasi altro momento, puoi inviare i tuoi programmi orari al dispositivo tramite Bluetooth e risparmiare così tempo prezioso.



# Vantaggi dell'app

## 01 Facile e comoda

Le dimensioni più ampie dei display di smartphone e tablet garantiscono una maggiore chiarezza durante la programmazione.

## 02 Impostazione astronomica e delle feste nazionali automatizzata

Una volta inseriti manualmente i dati relativi alla posizione, l'app personalizza le specificità locali, quali l'orario dell'alba e del tramonto, i periodi di vacanza e le feste nazionali.

## 03 Disponibile ovunque

Puoi controllare, modificare e programmare in anticipo i tuoi programmi orari per l'installazione in loco, indipendentemente da posizione e orario.


## 04 Connessione più sicura

La connessione e l'invio dei programmi orari tramite Bluetooth richiedono una conferma sul dispositivo, in modo da impedire l'accesso a terzi non autorizzati.

## 05 Trasferimento dei programmi orari a terzi

Puoi condividere i programmi orari creati con i tuoi colleghi o trasferirli ai tuoi clienti tramite il cloud di Hager.


# Messa in servizio facilitata grazie all'app Hager Mood



01

## Seleziona l'interruttore

Utilizza il Bluetooth per localizzare l'interruttore orario e stabilisci una connessione. Durante la connessione, l'interruttore orario si illuminerà brevemente e dovrai confermare l'accesso manualmente.



02

## Crea i programmi

Il passaggio successivo è l'impostazione dell'orario desiderato, con precisione al minuto, per le operazioni di commutazione oraria. Definisci gli orari di accensione e spegnimento dell'interruttore, i giorni bisestili, le eccezioni e le priorità.

L'app Hager Mood ti consente di effettuare la programmazione oraria prima dell'installazione vera e propria. L'interruttore orario può essere messo in servizio subito dopo aver completato l'installazione.

## Download


L'app Hager Mood è gratuita e può essere scaricata da Google Play Store o dall'App Store di Apple.



## 03

### Sincronizza il programma con l'interruttore

Per inviare all'interruttore il programma creato sullo smartphone o tablet, sincronizzali tra loro. Questo processo richiede che entrambi i dispositivi si trovino nel raggio di portata del Bluetooth.



## 04

### Invia i dati con myHager

Dopo la programmazione è possibile condividere i dati con i colleghi e collaboratori tramite il cloud di Hager. Inoltre puoi trasferire agli utenti finali i diritti di modifica e di accesso.

# La soluzione integrata per la commutazione oraria

Con gli interruttori orari di Hager Bocchiotti scegli un prodotto multifunzione che coniuga le funzioni comuni, normalmente presenti su questi prodotti, con caratteristiche peculiari adatte a soddisfare qualsiasi necessità aggiuntive.



### Commutazione oraria

Utilizza la funzione giornaliera, settimanale o annuale per creare i tuoi programmi orari. In questo modo, tu e il cliente avete piena libertà di impostare le settimane di routine o quelle per cui si prevedono eccezioni, oppure di effettuare in anticipo la pianificazione per l'intero anno.



### Commutazione astronomica

Il tuo interruttore orario pensa insieme a te: con la funzione astronomica, l'interruttore regola automaticamente i propri cicli in relazione all'alba e al tramonto.



### Commutazione crepuscolare

Il sensore crepuscolare opzionale rileva le variazioni delle condizioni di illuminazione in loco e regola il timer automaticamente. Puoi inoltre utilizzare l'interruttore orario come un normale interruttore crepuscolare.



## Controllo remoto

Il controllo via smartphone o tablet è assicurato tramite l'applicazione Hager Mood che permette di azionare direttamente i canali degli interruttori orari via Bluetooth e di scaricare la configurazione direttamente sul cloud myHager.




## Interruttori luce-scale

Il collegamento opzionale di pulsanti cablati o componenti radio (**quicklink**) consente l'installazione di interruttori luce-scale funzionanti in maniera ottimale.



## Timer

Impostare l'orario di accensione in congiunzione con un pulsante collegato facilita la configurazione di un timer.




# Commutazione zero-crossing per correnti di spunto elevate

Tutti i modelli dei nostri interruttori orari utilizzano la commutazione zero-crossing e consentono la commutazione di carichi per i LED fino a 400W.

La commutazione zero-crossing implementata nei dispositivi mantiene le correnti di spunto a un livello costantemente basso. Per fare ciò, il sistema determina automaticamente lo zero-crossing dell'onda sinusoidale della tensione in corrente alternata.

# Commutazione duratura dei LED

La commutazione zero-crossing integrata protegge i contatti dei relè e garantisce la compatibilità con le lampade a LED. Grazie a questo approccio lungimirante, la durata di vita dell'interruttore orario viene estesa di conseguenza.



Massima precisione

# Orologio in tempo reale integrato per la massima precisione


Nella moderna commutazione oraria ogni secondo conta.

L'orologio in tempo reale integrato garantisce una commutazione con precisione al secondo, per una maggiore efficienza energetica.



# Precisione al secondo

I nostri interruttori orari EGN100, EGN200 ed EGN400, consentono una precisa commutazione dei tuoi programmi. L'orologio in tempo reale integrato funziona a temperature da  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ , con un margine di errore di solo  $\pm 90$  secondi all'anno. Questo garantisce la massima efficienza dei programmi orari temporizzati, senza che sia necessario regolare l'orario manualmente a causa di deviazioni eccessive dall'orario reale. Inoltre, l'orario viene sincronizzato ogni qualvolta un dispositivo finale viene connesso tramite Bluetooth.



L'orologio in tempo reale integrato funziona con una precisione al secondo, in condizioni di esercizio normali. Anche a temperature estreme da  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ , il margine di errore è di solo  $\pm 90$  secondi all'anno.

# Compatibilità con tutti i componenti

Requisiti speciali richiedono soluzioni speciali, sia che desideri collegare un pulsante al tuo interruttore orario, integrare il dispositivo con un sensore crepuscolare, controllarlo tramite un telecomando radio oppure un rilevatore di movimento. Tutti i nostri interruttori orari multifunzione sono progettati per consentirti di personalizzarli facilmente in base alle esigenze dell'utente.

## Controllo tramite rilevatore di movimento




## Controllo tramite telecomando



## Collegamento con sensore di luminosità



## Collegamento tramite pulsante cablato



## Pulsanti di controllo soft-touch

I pulsanti migliorati consentono una rapida impostazione dell'interruttore orario

## Funzionamento intuitivo

Display integrato con retroilluminazione a LED

Esempi di applicazione

# Ampio campo di applicazione

I nostri interruttori orari sono ideali per tutte le applicazioni private e commerciali. Ecco alcuni esempi:

## Illuminazione esterna in edifici residenziali multiunità

Controlla automaticamente l'illuminazione delle aree di ingresso.



## Illuminazione di vetrine in spazi commerciali

Con la giusta programmazione, è possibile rendere attraenti le vetrine dei negozi anche di notte.



## Sistemi di chiusura per edifici pubblici

I nostri interruttori consentono l'apertura e la chiusura temporizzate degli accessi agli edifici pubblici.



## Programma vacanze con simulazione di presenza

L'illuminazione al crepuscolo offre un senso di sicurezza, anche durante le vacanze.




# Controllo dell'illuminazione degli edifici

## Commutazione efficiente tramite la funzione astronomica

La funzione astronomica integrata basata sulla posizione rileva automaticamente l'alba e il tramonto, regolando la commutazione oraria di conseguenza. I comandi relativi a illuminazione e orari specifici possono essere comodamente programmati senza bisogno di effettuare continue regolazioni manuali.

# Comando logico e collegamenti

Combinando la funzione astronomica, quella crepuscolare e quella oraria su un'unica uscita, è possibile implementare facilmente il comando logico e i collegamenti.



- 1 Per evento orario ON e stato astronomico ON = uscita ON
- 2 Per stato astronomico OFF = automaticamente OFF
- 3 Per stato astronomico OFF, evento orario ON e crepuscolare ON (luminosità inferiore a 100 lux, ad es. durante una tempesta) = illuminazione ON
- 4 Per stato astronomico OFF, evento orario ON e crepuscolare OFF = illuminazione OFF
- 5 Per stato astronomico ON ed evento orario ON = illuminazione ON
- 6 Per evento orario OFF = automaticamente OFF

Formazione e supporto

# Il corso più adatto alle tue esigenze

Corsi onsite, online, webinar e assistenza tecnica sono il nostro impegno quotidiano per accrescere l'esperienza ed il know-how dei nostri Clienti.

## Corsi sugli interruttori orari



### Le soluzioni su misura Hager Bocchiotti per la formazione

Sulla base di una consolidata esperienza maturata nei decenni precedenti all'interno delle varie aziende del gruppo Hager presenti in Italia, proponiamo alla nostra clientela un'offerta formativa totalmente gratuita. Tale offerta ha l'obiettivo principale di dare la possibilità di esplorare e comprendere le potenzialità di alcune delle linee di prodotto presenti a catalogo, specialmente nel campo dell'innovazione e dell'aggiornamento tecnologico degli edifici. Tecnici specializzati hanno il compito di guidarti passo dopo passo, calibrare l'offerta formativa e assicurare il follow-up della formazione. Arricchisci il tuo know-how come installatore e professionista della distribuzione elettrica.



### Metodi formativi calibrati ed efficaci per l'apprendimento e l'imprenditorialità

Dai coaching onsite, passando dai training online, fino ai webinar, implementiamo un'intera gamma di soluzioni formative per andare incontro alle tue necessità. Il progetto formativo Hager Bocchiotti si articola su cinque corsi gratuiti, indipendenti l'uno dall'altro, che trattano tre diversi argomenti. Accedi alla nostra offerta formativa per intraprendere nuovi progetti grazie alle competenze e all'esperienza acquisite con una formazione dedicata.



**Casa Hager:  
il luogo dedicato alla formazione 3.0**

Casa Hager, la sede di Milano, è stata appositamente progettata per la formazione. Un'aula multimediale in grado di accogliere fino a 50 persone che unisce all'utilizzo digitale delle infrastrutture anche un'esperienza fisica, consentendo di toccare con mano i prodotti Hager Bocchiotti esposti nell'apposito showroom. I corsi di formazione onsite sono un'opportunità per uscire dal solito ambiente di lavoro e per confrontare la propria esperienza con quella di altri professionisti. Momenti ricchi di scambi per un apprendimento collaborativo e produttivo.



**Visita:**  
[hager-bocchiotti.com](http://hager-bocchiotti.com)

**Per le date dei corsi e la registrazione:**  
[hager-bocchiotti.com/formazione-e-supporto/formazione](http://hager-bocchiotti.com/formazione-e-supporto/formazione)



**Interruttore orario settimanale, 1 contatto in commutazione, 16 A  
2 moduli, digitale**

Interruttore orario settimanale a 1 canale per controllo temporizzato di apparecchiature. Programmabile tramite app con interfaccia Bluetooth per l'implementazione facilitata di programmi di eccezione o per il salvataggio del programma di commutazione (con myHager).

Controllo delle eccezioni temporanee o permanenti sul dispositivo, visualizzazione a barra per riconoscimento rapido dei programmi giornalieri.  
Cambio automatico ora legale/solare.



EGN103

- Programmabile con Bluetooth (con EGN003)
- Commutazione
- Dotato di contatto in commutazione a potenziale libero
- Blocco pulsanti con chiave
- Possibilità di programmazione in assenza di tensione
- Dotato di chiave di programmazione
- Cambio automatico ora legale/solare
- Cicli di programmazione: 1 x 7 giorni
- Dotato di terminali a vite
- Montaggio su guida DIN
- Riserva di funzionamento di 5 anni

**Specifiche tecniche**

Tensione di esercizio	230 V (+10% / -15%)
Frequenza	50/60 Hz
Valori nominali contatto	AC1 $\mu$ 16 A 230 V~
Ingresso alimentazione	0,25 VA
Perdita di potenza a pieno carico 230 V, lampade a incandescenza e alogene	max. 2300 W
Numero di canali funzionali	1
Numero di contatti per canale	2
Orario di manovra minimo	1 min
Numero di orari di manovra per accensione/spegnimento	56
Riserva di funzionamento [anni]	$\approx$ 5 anni
Precisione	$\pm$ 1,5 s/giorno
Temperatura di esercizio	- 5 ... 45 °C
Sezione conduttore (flessibile)	1 ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (rigido)	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Larghezza del dispositivo montato su guida	2 moduli

**Interruttore orario digitale multifunzione, 1 canale, 10 A  
1 modulo, digitale**

Interruttore orario digitale multifunzione per il controllo dei carichi, dotato di comandi quali accensione, spegnimento, impulso o ciclo e funzione astronomica per la commutazione dei carichi collegati in relazione all'orario di alba e tramonto. Programmabile tramite app con interfaccia Bluetooth per l'implementazione facilitata di programmi di eccezione o per il salvataggio del programma di commutazione (con myHager).

Comando per eccezioni temporanee o permanenti presente sul dispositivo. La funzione crepuscolare misura il livello di luminosità tramite una fotocellula ed esegue la commutazione in base al valore misurato. Cambio automatico ora legale/solare.

- Connessione Bluetooth integrata
- Cicli di programmazione: giornaliero, settimanale, annuale
- 1 uscita in commutazione
- Dotato di funzione impulso
- Ingresso cablato
- Dotato di collegamento ingresso radio: configurazione **quicklink**
- Blocco pulsanti
- Cambio automatico ora legale/solare
- Dotato di terminali a vite
- Montaggio su guida DIN
- Riserva di funzionamento di 10 anni



EGN100

**Specifiche tecniche**

Tensione di esercizio	230 V (+10% / -15%)
Frequenza	50/60 Hz
Valori nominali contatto	AC1 $\mu$ 10 A 230 V~
Ingresso alimentazione	0,17 VA
Perdita di potenza a pieno carico 230 V, lampade a incandescenza e alogene	max. 2300 W
Numero di canali funzionali	1
Numero di contatti per canale	2
Orario di manovra minimo	1 min
Numero di orari di manovra per accensione/spegnimento	100
Riserva di funzionamento [anni]	$\approx$ 10 anni
Precisione	$\pm$ 90 s/anno
Temperatura di esercizio	- 5 ... 45 °C
Sezione conduttore (flessibile)	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (rigido)	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup>
Larghezza del dispositivo montato su guida	1 modulo

### Interruttore orario multifunzione, 2 canali, 16 A, 2 moduli, digitale

Interruttore orario digitale multifunzione per il controllo dei carichi, dotato di comandi quali accensione, spegnimento, impulso e ciclo e funzione astronomica per la commutazione dei carichi collegati in relazione all'orario di alba e tramonto.

Programmabile tramite app con interfaccia Bluetooth per l'implementazione facilitata di programmi di eccezione o per il salvataggio del programma di commutazione (con myHager).

Comando per eccezioni temporanee o permanenti presente sul dispositivo.

La funzione crepuscolare misura il livello di luminosità tramite una fotocellula ed esegue la commutazione in base al valore misurato.

Cambio automatico ora legale/solare.



EGN200

- Connessione Bluetooth integrata
- Cicli di programmazione: giornaliero, settimanale, annuale
- 2 uscite in commutazione
- Dotato di funzione impulso
- Dotato di collegamento ingresso radio: configurazione **quicklink**
- Possibilità di programmazione in assenza di tensione
- Blocco pulsanti
- LCD con illuminazione
- Cambio automatico ora legale/solare
- Dotato di terminali a vite
- Montaggio su guida DIN
- Riserva di funzionamento di 10 anni

#### Specifiche tecniche

Tensione di esercizio	230 V (+10% / -15%)
Frequenza	50/60 Hz
Valori nominali contatto	AC1 $\mu$ 16 A 230 V~
Ingresso alimentazione	0,3 VA
Perdita di potenza a pieno carico 230 V, lampade a incandescenza e alogene	max. 2300 W
Numero di canali funzionali	2
Numero di contatti per canale	2
Orario di manovra minimo	1 min
Numero di orari di manovra per accensione/spegnimento	200
Riserva di funzionamento [anni]	$\approx$ 10 anni
Precisione	$\pm$ 90 s/anno
Temperatura di esercizio	- 5 ... 45 °C
Sezione conduttore (flessibile)	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (rigido)	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup>
Larghezza del dispositivo montato su guida	2 moduli

**Interruttore orario multifunzione, 4 canali, 16 A, 2 moduli, digitale**

Interruttore orario digitale multifunzione per il controllo dei carichi, dotato di comandi quali accensione, spegnimento, impulso e ciclo e funzione astronomica per la commutazione dei carichi collegati in relazione all'orario di alba e tramonto. Programmabile tramite app con interfaccia Bluetooth per l'implementazione facilitata di programmi di eccezione o per il salvataggio del programma di commutazione (con myHager).

Comando per eccezioni temporanee o permanenti presente sul dispositivo. La funzione crepuscolare misura il livello di luminosità tramite una fotocellula ed esegue la commutazione in base al valore misurato. Cambio automatico ora legale/solare.

- Connessione Bluetooth integrata
- Cicli di programmazione: giornaliero, settimanale, annuale
- 2 uscite in commutazione
- Dotato di funzione impulso
- Dotato di collegamento ingresso radio: configurazione **quicklink**
- Possibilità di programmazione in assenza di tensione
- Blocco pulsanti
- LCD con illuminazione
- Cambio automatico ora legale/solare
- Dotato di terminali a vite
- Montaggio su guida DIN
- Riserva di funzionamento di 10 anni



EGN400

**Specifiche tecniche**

Tensione di esercizio	230 V (+10% / -15%)
Frequenza	50/60 Hz
Valori nominali contatto	AC1 $\mu$ 16 A 230 V~
Ingresso alimentazione	0,45 VA
Perdita di potenza a pieno carico 230 V, lampade a incandescenza e alogene	max. 2300 W
Numero di canali funzionali	4
Numero di contatti per canale	2
Orario di manovra minimo	1 min
Numero di orari di manovra per accensione/spegnimento	400
Riserva di funzionamento [anni]	$\approx$ 10 anni
Precisione	$\pm$ 90 s/anno
Temperatura di esercizio	- 5 ... 45 °C
Sezione conduttore (flessibile)	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore (rigido)	0,2 ... 4 mm <sup>2</sup>
Larghezza del dispositivo montato su guida	4 moduli



EGN003

### Chiave di programmazione per interruttori orari EGN103

EGN003 è ideale per le seguenti applicazioni:

- creazione di un programma orario tramite smartphone
- copia e salvataggio dei programmi di commutazione

#### Specifiche tecniche

Temperatura di esercizio	-5 ... 45 °C
Dimensioni	0 x 20 x 30 mm (L x W x H)
Colore	blu



EEN002

### Sensore a incasso separato per interruttore crepuscolare

Sensore a incasso con cavo di collegamento per interruttore crepuscolare EEN10x

#### Specifiche tecniche

Intervallo di misurazione luminosità	5 ... 2000 lx
Temperatura di esercizio	-30 ... 60 °C
Lunghezza cavo sonda	1 m
Sezione conduttore	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo tra interruttore crepuscolare e sensore di luminosità	max. 100 m



EEN003

### Sensore a parete separato per interruttore crepuscolare

Per il rilevamento della luminosità circostante

#### Specifiche tecniche

Intervallo di misurazione luminosità	5 ... 2000 lx
Temperatura di esercizio	-5 ... 45 °C
Sezione conduttore	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup>
Colore	grigio chiaro
Lunghezza cavo tra interruttore crepuscolare e sensore di luminosità	max. 100 m



EEN003W

### Sensore a parete separato per interruttore crepuscolare wireless

Per il rilevamento della luminosità circostante

#### Specifiche tecniche

Intervallo di misurazione luminosità	5 ... 2000 lx
Alimentazione	batterie tipo AAA: 2 x 1,5 V s
Numero massimo orologi collegabili	20
Portata massima in aria libera	max. 100 m
Temperatura di funzionamento	-20 ... 50 °C





**Hager Bocchiotti S.p.A.**  
Via dei Valtorta, 45  
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511  
info@hager-bocchiotti.com  
hager-bocchiotti.com



**Per te, con te.**

