

Indeks	Nazwa produktu	Porównanie CO2**	Porównanie zużycia paliw kopalnych**	Zawartość materiałów z recyklingu (plastik zagrażający oceanom w %)
WNC011	W.1 Łącznik uniwersalny, kompletny, IP55, szary	-6.16%	-16.11%	31.8%
WNC042	W.1 Łącznik świecznikowy wspólne zaciski wejściowe, kompletny, IP55, szary	-6.65%	-15.66%	31.3%
WNC300	W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka", kompletny, IP55, szary	-6.33%	-14.98%	31.3%
WNC003	W.1 Łącznik uniwersalny z podświetleniem kontrolnym, kompletny, IP55, szary	-2.09%	-3.97%	32.7%
WNC020	W.1 Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy 1-biegunowy, kompletny, IP55, szary	-8.15%	-18.11%	31.8%
WNC044	W.1 Łącznik świecznikowy przyc., osobne zaciski wejśc., kompletny, IP55, szary	-6.58%	-15.54%	31.2%
WNC301	W.1 Łącznik żaluzjowy przyciskowy, kompletny, IP55, szary	-6.37%	-15.14%	31.2%
WNC021	W.1 Łącznik uniwersalny przyciskowy z podświetleniem, kompletny, IP55, szary	-2.11%	-4.01%	32.7%
WNA011	W.1 Moduł łącznika uniwersalnego, IP55, szary	-3.20%	-9.07%	24.1%
WNC100	W.1 Moduł gniazda z uziemieniem 2P+Z, IP55, szary	-2.59%	-5.00%	12.7%
WNC100EC	W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z, kompletne, IP55, szary	-7.28%	-14.96%	27.7%
WNC126	W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 4 wejścia, kompletne, IP55, szary	-6.19%	-12.97%	27.2%
WNC122	W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 2 wejścia, kompletne, IP55, szary	-6.52%	-13.57%	28.0%
WNA401	W.1 Ramka 1-kr do montażu podtynkowego, IP55, szary	-3.57%	-7.20%	13.6%
WNA402	W.1 Ramka 2-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary	-3.41%	-7.18%	13.5%
WNA671	W.1 Adapter natynkowy 1-kr, IP55, szary	-11.07%	-25.13%	37.6%
WNA672	W.1 Adapter natynkowy 2-kr poziomy, 2 wejścia, IP55, szary	-14.45%	-27.89%	39.0%
WNA676	W.1 Adapter natynkowy 2-kr pionowy, 2 wejścia, IP55, szary	-14.95%	-27.88%	38.9%
WNC167	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., różne zamki, kompletne, IP55, szary	-5.37%	-11.47%	27.1%
WNC140	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z pokrywą, kompletne, IP55, szary	-5.82%	-13.35%	27.8%
WNC181	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z polem opisowym, kompletne, IP55, szary	-7.17%	-14.34%	27.4%
WNC160	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z z przysłonami styków, kompletne, IP55, szary	-6.62%	-13.94%	27.1%

* Ocean Bound Plastic to niewłaściwie wyrzucane odpady plastikowe, które są zbierane w pobliżu wybrzeży i na plażach w promieniu 50 km, zanim zdążą trafić do mórz.

** W zależności od źródła, oszczędności CO2 mogą wynosić od 2 do 14%, podczas gdy redukcja zużycia paliw kopalnych może wahać się od 12 do 39%

GWP: potencjał globalnego ocieplenia

Porównanie danych środowiskowych w oparciu o Profil Środowiskowy Produktu wg. zasad PEP-PCR-ed4-2021 09 06 i PSR-0005-ed3-2023 06 06, zgodnych z normą ISO 14025

Indeks	Nazwa produktu	Porównanie CO2**	Porównanie zużycia paliw kopalnych**	Zawartość materiałów z recyklingu (plastik zagrażający oceanom w %)
WNC176	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe, kompletne, IP55, szary	-5.19%	-12.47%	27.7%
WNC144	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome 4 wejścia, kompletne, IP55, szary	-4.85%	-11.48%	27.3%
WNC145	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome z polem opisowym, kompletne, IP55, szary	-6.43%	-13.03%	27.7%
WNC142	W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome 2 wejścia, kompletne, IP55, szary	-5.51%	-13.00%	28.1%
WNC080	W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem SCHUKO pionowy, kompletny, IP55, szary	-5.50%	-13.77%	29.9%

* Ocean Bound Plastic to niewłaściwie wyrzucane odpady plastikowe, które są zbierane w pobliżu wybrzeży i na plażach w promieniu 50 km, zanim zdążą trafić do mórz.

** W zależności od źródła, oszczędności CO2 mogą wynosić od 2 do 14%, podczas gdy redukcja zużycia paliw kopalnych może wahać się od 12 do 39%

GWP: potencjał globalnego ocieplenia

Porównanie danych środowiskowych w oparciu o Profil Środowiskowy Produktu wg. zasad PEP-PCR-ed4-2021 09 06 i PSR-0005-ed3-2023 06 06, zgodnych z normą ISO 14025